



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Elbow, LED module, system flux 1700 lm, PremiumWhite med CRI ≥ 90 , Strömförsörjningsenhet, extern (på/av), Bredstrålande ljusfördelning, Säkerhetsklass II, Vit

Belysning är en viktig del i butiksägares och driftsansvarigas arbete med att sänka de löpande kostnaderna för lokalen. Tidigare har många tvekat att byta från CDM- till LED-teknologi eftersom effektivitet, nyinvestering, installation, ljusnivå- och kvalitet inte kunde jämföras med deras befintliga lösningar. Med GreenSpace Accent är det inte längre fallet. Idag kan du som äger eller ansvarar för en butikslokal uppgradera dina befintliga CDM-lösningar till LED och dra nytta av Philips PerfectAccent-ljuskvalitet samt betydande energibesparingar – allt till ett rimligt pris. GreenSpace Accent är enkel att installera och finns tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver butikens atmosfär och visar upp skyltade varor på bästa sätt: FreshFood Champagne är en LED-lösning med varmt ljus för belysning för frukt, grönsaker, ost, bröd och bakverk, Fresh Food Meat har ett svalt naturligt ljus för användning i köttdiskar och CrispWhite gör färgerna i skor och klädesplagg djupare och mer intensiva medan de vita nyanserna förblir klara.

Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Produktdata

Allmän information			
Lampfamilj	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]	Utbytbar ljuskälla	Nej
Socket	- [-]	Antal driftdonsenheter	1 enhet
		Driftdon	-

GreenSpace Accent, elbow

Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Produktfamiljskod	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Lighting Technology	LED
Värde trappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	1 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	103,65853658536587 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥90
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥ 90
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Klar akrylkupa/kåpa
Armaturens ljusstrålefördelning	36°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Ingåendetid	0,24 ms
Effektförbrukning	16,4 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggånga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	228 mm
Total bredd	193 mm
Total höjd	156 mm
Total diameter	193 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	156 x 193 x 228 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB WH
Fullständigt produktnamn	RS342B LED17S/PW930 PSU-E WB WH
Full EOC	871869697251900
Beställningsnummer	97251900
Materialnummer (12NC)	910500459011
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696972519
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696972519

GreenSpace Accent, elbow

Måttskiss

