

GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 2700 lm - Premium hvit med CRI ≥ 90 - Power supply unit external (PSU) - Medium beam - Kabel med wieland 3-polet - Sikkerhetsklasse II - hvit

Belysning er viktig for de fleste butikkseiere. . Nå kan kjøpmenn og bygningsoperatører enkelt gjøre skiftet fra CDM til LED få den overlegne lyskvaliteten til Philips PerfectAccent samt oppnå betydelige energibesparelser sammenlignet med CDM-installasjoner - alt til en rimelig investeringskostnad.e.

Produktdata

Generell informasjon		Kontrollgrensesnitt	
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Kontrollgrensesnitt	-
lyskildeseriekode	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120°	Kabel	Kabel med wieland 3-polet
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Lyskildefeste	- [-]	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilde kan erstattes	No	Brennbarhetsmerke	NO [-]
Antall forkoblingsenheter	1 unit	CE-merke	CE mark
Forkobling	-	ENEC-merke	ENEC mark
Driver/stromenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	UL-merke	No
Driver inkludert	Ja	Garantiperiode	5 år
Optikktype	MB [Medium beam]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen
Optisk deksel-/linsetype	ACC [akrylskjerm klar]		
Lysstrålespredning fra armatur	24°		

GreenSpace Accent, elbow

	maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	34
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Startstrømtid	0,24 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polymethyl methacrylate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Polyamide
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	228 mm
Total bredde	193 mm
Total høyde	156 mm
Diameter - totalt	193 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2700 lm
-----------------------	---------

Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	105,88235294117646 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥90
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	25.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Bruke ikke
Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på	Nei

Produktdata



Fullstendig produktkode	871869697257100
Produktnavn for bestilling	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L
EAN/UPC – produkt	8718696972571
Bestillingskode	97257100
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500459017
Nettovekt (stykk)	1,600 kg

Målskisse





GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometriske data



IFCC1_RS342B1xLED27SPW9MB

IFGU1_RS342B1xLED27SPW9MB



IFPC1_RS342B1xLED27SPW9MB

IFAS1_RS342B1xLED27SPW9MB

