



## GreenSpace Accent, elbow

### RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L

GreenSpace Accent, 25.5 W, 2700 lm, 3000 K, Orta genişlikte ışın, Beyaz

Aydınlatma, perakendecilere ve bina yöneticilerine maliyet hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan en önemli faktörlerden biridir. Şimdiye kadar, yeni LED çözümlerinin verimliliği, başlangıç yatırımı, kurulum işlemleri, ışık düzeyi ve/veya ışık kalitesi kendi mevcut CDM çözümlerinden çok daha pahalı olduğundan, CDM'den LED teknolojisine geçiş konusunda pek çoğu isteksiz davranıyordu. GreenSpace Accent sayesinde artık durum çok daha farklı. Şimdi, perakendeciler ve bina yöneticileri gereken geçiş yaparak mevcut CDM kurulumları ile karşılaşıldığında, mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra, sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarmayı; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında sunuluyor. GreenSpace Accent, kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent'in kardanik modeli, gıda ve moda perakendecilerinin mağaza atmosferlerini güzelleştirmeleri ve ürün ve gıdalarını en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma planları sunmaktadır: Fresh Food Champagne meyve, sebze, peynir, ekmek ve unlu mamullerin sıcak bir aydınlatma ambiyansı ile sergilenebilmesi için tasarlanan kusursuz LED çözümüdür; Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde etleri daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur; CrispWhite ise beyaz renklerin parlak kalmasını sağlarken renkleri daha zengin ve yoğun göstererek moda perakendecileri için kusursuz bir seçenektedir. PremiumWhite, sıcak ışık rengi ile yüksek düzey renksel geriverim için en iyi CDM seçeneğidir.

#### Güvenlik ve uyarılar

- Bakım sırasında ürün kapatılmalı ve soğutulmalıdır.
- Ürünün elle erişilemeyecek bir noktaya kurulması gereklidir. Ürüne sıcakken yalnızca yalıtılmış bir eldivenle dokunulabilir

#### Ürün veri

# GreenSpace Accent, elbow

## Genel Bilgiler

Lamba ailesi kodu	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]
Kapak Tabanı	- [-]
Değiştirilebilin ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Sürücü	-
Tertibat dahildir	Evet
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.
Ürün ailesi kodu	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Aydınlatma Teknolojisi	LED
Değer merdiveni	Performans
CE işareteti	Evet
Garanti süresi	5 yıl
Alev alma işareteti	-
ENEC işareteti	ENEC işareteti
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn.
EU RoHS ile uyumludur	Evet

## İşık Teknik Ayırtıları

İşık Akısı	2.700 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	105,88235294117646 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥90
İşık kaynağının ışın açısı	120 °
İşık kaynağı rengi	Premium beyaz, CRI≥90
Optik sistem türü	Orta genişlikte ışın
Optik kapak tipi	Akrilik çanak/şeffaf kapak
Aydınlatma armatürü ışık demeti	24°
yayılması	

## Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	18,6 A
Anı akım süresi	0,24 ms
Güç Tüketimi	25,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0,9
Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarma özelliği
Kablo	3 kutuplu, Wieland/Adels uyumlu, fişli kablo
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	34

## Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 – +40 °C
-------------------------	--------------

## Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Harici güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Kontrol arabirimleri	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır

## Mekanik ve Muhabaza

Muhabaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polimetil metakrilat
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	Poliamit
Muhabaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	228 mm
Genel genişlik	193 mm
Genel yükseklik	156 mm
Toplam çap	193 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	156 x 193 x 228 mm

## Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

## Başlangıç Performansı (IEC Uyumu)

İşık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0,42, 0,39) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

## Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arızası oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

## Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	Yok
Rastgele anahtara uygun	Hayır

## Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L
Tam ürün adı	RS342B LED27S/PW930 PSU-E MB WH CW-L
Tam ürün kodu	871869697257100
Sipariş kodu	97257100
Malzeme No. (12NC)	910500459017
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696972571
Numeratör - Büyük kutu başına paket	1
sayısı	
EAN/UPC - Kutu	8718696972571

## GreenSpace Accent, elbow

### Boyutlu çizim

