



GreenSpace Accent, elbow

RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 3900 lm - Premium beyaz, CRI≥90 - Power supply unit with DALI interface external - Wide beam - Cord with plug Wieland/Adels compatible 3-pole - Güvenlik sınıfı II - White

Aydınlatma, perakendecilere ve bina yöneticilerine maliyet hedeflerine ulaşmaları konusunda yardımcı olan en önemli faktörlerden biridir. Şimdiye kadar, yeni LED çözümlerinin verimliliği, başlangıç yatırımı, kurulum işlemleri, ışık düzeyi ve/veya ışık kalitesi kendi mevcut CDM çözümlerinden çok daha pahalı olduğundan, CDM'den LED teknolojisine geçiş konusunda pek çoğu isteksiz davranıyordu. GreenSpace Accent sayesinde artık durum çok daha farklı. Şimdi, perakendeciler ve bina yöneticileri gereken geçişi yaparak mevcut CDM kurulumları ile karşılaştırıldığında, mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra, sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında sunuluyor. GreenSpace Accent, kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent'ın kardanik modeli, gıda ve moda perakendecilerinin mağaza atmosferlerini güzelleştirebilmeleri ve ürün ve gıdalarını en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma planları sunmaktadır: Fresh Food Champagne meyve, sebze, peynir, ekme ve unlu mamullerin sıcak bir aydınlatma ambiyansı ile sergilenmesi için tasarlanan kusursuz LED çözümdür; Fresh Food Meat, daha soğuk bir ambiyans içinde etleri daha iyi göstermek için en iyi ışık ayarını oluşturur; CrispWhite ise beyaz renklerin parlak kalmasını sağlarken renkleri daha zengin ve yoğun göstererek moda perakendecileri için kusursuz bir seçenektir. PremiumWhite, sıcak ışık rengi ile yüksek düzey renksel geriverim için en iyi CDM seçeneğidir.

Ürün veri

GreenSpace Accent, elbow

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Premium beyaz, CRI≥90
Kapak Tabanı	- [-]
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü	-
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSD-E [Power supply unit with DALI interface external]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	WB [Wide beam]
Optik kapak/lens türü	ACC [Acrylic bowl/cover clear]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	36°
Kontrol arayüzü	DALI
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Kablo	Cord with plug Wieland/Adels compatible 3-pole
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	NO [-]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	24
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220-240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	20,4 A
Ani akım süresi	0,195 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı

Optik sistem malzemesi	Polymethyl methacrylate
Optik kapak/lens malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitleme malzemesi	Polyamide
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	228 mm
Toplam genişlik	193 mm
Toplam yükseklik	156 mm
Toplam çap	193 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	3900 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	101,2987012987013 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥90
Başlangıç Renk Türü	(0.42, 0.39) SDCM<3
Başlangıç giriş gücü	38.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L80
faydalı kullanım ömrü sonunda	

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	No

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869697260100
Sipariş ürün adı	RS342B LED39S/PW930 PSD-VLC-E WB WH CW-L
EAN/UPC - Ürün	8718696972601
Sipariş kodu	97260100
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500459020
Net Ağırlık (Parça Başı)	1,600 kg



GreenSpace Accent, elbow

Boyutlu çizim





GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometrik bilgi



IFGU1_RS342B1xLED39SPW9WB

IFAS1_RS342B1xLED39SPW9WB



IFCC1_RS342B1xLED39SPW9WB

IFPC1_RS342B1xLED39SPW9WB

GreenSpace Accent, elbow

