



StyliD PremiumWhite

ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH

STYLID COMPACT G3 SURFACE, LED Module, system flux 2000 lm, Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90, Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen, Kapea valonsäde, Valkoinen

StyliD PremiumWhite -valaisimilla saa luotua myymälään laadukkaan valon ja erinomaisen värintoiston energiansäästöistä tinkimättä. Tämä ledivalaisin mahdollistaa samanlaiset kirkkaat valotehosteet kuin perinteinen CDM-valaistus. Vihdoin myös myymälöiden kohdevalaistuksessa voidaan siirtyä lediaikaan!

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lamppuperheen koodi	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Kanta	- [-]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaite	-
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Muita tietoja	* Lighting Europe -ohjejulkaisun artikkelin "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018" ("LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi - tammikuu 2018") mukaan B50- ja esimerkiksi B10-luokiteltujen valaisimien lm-lukuun perustuvassa suorituskyvyssä ei ole juuri eroa. Siksi käyttöiän mediaaniarvo B50 pätee myös B10-valaisimiin.
Tuoteperheen koodi	ST740C [STYLID COMPACT G3 SURFACE]

Lighting Technology	LED
CE-merkintä	Kyllä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	2 000 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	93,02325581395348 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	≥90
Valonlähteen keilakulma	120 °
Valonlähteen väri	Ensiluokkainen valkoinen ja värintoistoindeksi > 90

StyliD PremiumWhite

Optiikan tyyppi	Kapea valonsäde
Optisen kuvun tyyppi	-
Valaisimen valokeilan hajautus	10°
Häikäisyindeksi	Not applicable

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Kytkevävirtasysäys	20 A
Kytkeväaika	0,25 ms
Virrankulutus	21,5 W
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Liitäntä	Jousiliitinkytkentäräjä ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Tuotteiden määrä MCB:ssä, 16 A, tyyppi B 32	

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	+10...+40 °C
----------------------	--------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Liitäntälaitte/verkkolaitte/muuntaja	Virtalähde, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen
Jatkuva valontuotto	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Runon materiaali	Metalli-muovi
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti, alumiini, pinnoitettu
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optisen kuvun/linssin materiaali	Lasi
Kiinnitysmateriaali	Polyamidi
Kotelon väri	Valkoinen
Optisen kuvun/linssin viimeistely	Clear
Kokonaispituus	218 mm
Kokonaisleveys	89 mm
Kokonaiskorkeus	179 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	179 x 89 x 218 mm
-----------------------------------	-------------------

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaus]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.42, 0.38) SDCM <3
Energiankulutuksen toleranssi	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöä aikana	5 %
Valovirta keskimääräisen 50 000 tunnin käyttöä aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet

Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq	25 °C
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH
Koko tuotenimi	ST740C LED20S/PW930 PSU NB WH
Full EOC	871869697295300
Tilauskoodi	97295300
Tuotekoodi (12NC)	910500459033
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696972953
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696972953

Mittapiirros



