



# StyliD PremiumWhite

## ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2000 lm, Premium hvid med CRI  $\geq 90$ , Strømforsyningsenhed, DC-kompatibel til central nødbelysning, Smal stråle, Hvid

Hvis du ønsker høj lyskvalitet og god farvegengivelse i din butik uden at måtte give køb på energibesparelser, er StyliD PremiumWhite det helt rigtige system. Denne spændende løsning giver de samme strålende lyseffekter som traditionel CDM-belysning.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Produktseriekode	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

### Lysteknisk

Lysstrøm	2.000 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93,02325581395348 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	$\geq 90$
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	Premium hvid med CRI $\geq 90$
Optiktype	Smal stråle
Optikafskærmningstype	Klart glas
Lampens lysstrålespedning	10°

## StyliD PremiumWhite

UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable
---	----------------

### Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	20 A
Starttid	0,25 ms
Strømforbrug	21,5 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	32

### Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed, DC-kompatibel til central nødbelysning
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Glas
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	258 mm
Samlet bredde	89 mm
Samlet højde	179 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	179 x 89 x 258 mm

### Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* L80 på 50.000 timer	


### Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

### Produktdata

Ordreproduktnavn	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH
Det fulde produktnavn	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH
Full EOC	871869697296000
Ordrekode	97296000
Materialenr. (12NC)	910500459034
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696972960
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696972960

### Målskitse



## StyliD PremiumWhite

