



StyliD PremiumWhite

ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 2000 lm, Первоклассный белый CRI≥90, Источник питания постоянного тока, для центрального аварийного освещения, Узкий световой пучок, Белый

Если вы заинтересованы в высоком качестве света и цветопередачи в вашем магазине, сохранив, при этом энергоэффективность, светильник StyliD PremiumWhite — именно то, что вам нужно. Это решение обеспечивает такие же яркие световые эффекты, как и традиционные световые решения CDM. Теперь вы можете уверенно переходить на светодиодные технологии!

Данные о продукции

Общая информация		Технические характеристики освещения	
Код лампового семейства	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]	Осветительная технология	LED
Сменный источник света	Нет	Маркировка CE	Да
Количество единиц ПРА	1 шт.	Гарантийный период	5 лет
Драйвер в комплекте	Да	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Примечания	* — По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Сертификат ENEC	Знак ENEC
Код семейства продуктов	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
		Соответствие стандарту EU RoHS	Да
		Светоотдача	2 000 лм
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
		Эффективность (номинальная) (ном.)	93,02325581395348 лм/В
		Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥90

Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Первоклассный белый CRI≥90
Оптический тип	Узкий световой пучок
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Светораспределение светильника	10°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	20 A
Время пуска	0.25 ms
Энергопотребление	21,5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	32

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания постоянного тока, для центрального аварийного освещения
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл/пластик
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Стекло
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	258 мм
Общая ширина	89 мм

Общая высота	179 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	179 x 89 x 258 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.42, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH
Полное название продукта	ST740T LED20S/PW930 PSU NB WH
Полный код продукта	871869697296000
Код заказа	910500459034
Материал № (12NC)	910500459034
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696972960
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696972960

StyliD PremiumWhite

Чертеж размеров

