



StyliD PremiumWhite

ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH

STYLID COMPACT G3 SURFACE, LED Module, system flux 3900 lm, PremiumWhite med CRI ≥ 90 , Strömförsörjningsenhet (på/av), Medelstrålande ljusfördelning, Vit

Letar du efter energieffektiv butiksbelysning av hög kvalitet och god färgåtergivning? Då är StyliD PremiumWhite det perfekta valet. Den här spännande belysningslösningen ger dig samma gnistrande ljuseffekter som den konventionella CDM-belysning du är van vid.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	CE-märkning	Ja
Sockel	- [-]	Garantitid	5 år
Utbytbar ljuskälla	Nej	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
Antal driftdonsenheter	1 enhet	ENEC-märkning	ENEC-märkning
Driftdon	-	Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Driftdon ingår	Ja	EU RoHS-kompatibel	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.		
Produktfamiljskod	ST740C [STYLID COMPACT G3 SURFACE]	Ljusteknik	
Lighting Technology	LED	Ljusflöde	3 900 lm
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	101,2987012987013 lm/W
		Färgåtergivningsindex	≥ 90
		Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
		Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥ 90
		Optiktyp	Medelstrålande ljusfördelning
		Typ av optisk kåpa	-
		Armaturens ljusstrålefördelning	30°

StyliD PremiumWhite

Enhetlig bländmärkning	Not applicable
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,26 ms
Effektförbrukning	38,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	metall/plast
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	218 mm
Total bredd	89 mm
Total höjd	179 mm

Mått (höjd × bredd × djup)	179 x 89 x 218 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH
Fullständigt produktnamn	ST740C LED39S/PW930 PSU MB WH
Full EOC	871869697299100
Beställningsnummer	97299100
Materialnummer (12NC)	910500459037
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696972991
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718696972991

Måttskiss



