



StyliD PremiumWhite

ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED Module, system flux 3900 lm, Premium hvid med CRI ≥ 90 , Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Mellembred stråle, Hvid

Hvis du ønsker høj lyskvalitet og god farvegengivelse i din butik uden at måtte give køb på energibesparelser, er StyliD PremiumWhite det helt rigtige system. Denne spændende løsning giver de samme strålende lyseffekter som traditionel CDM-belysning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Produktseriekode	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]
Lighting Technology	LED
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk	
Lysstrøm	3.900 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	101,2987012987013 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥ 90
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	Premium hvid med CRI ≥ 90
Optiktype	Mellembred stråle
Optikafskærmningstype	Klart glas
Lampens lysstrålespedning	30°

StyliD PremiumWhite

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	22 A
Starttid	0,26 ms
Strømforbrug	38,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet længde	258 mm
Samlet bredde	89 mm
Samlet højde	179 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	179 x 89 x 258 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
-----------------------------------	--------------------------

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.42, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* L80 på 50.000 timer	

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH
Det fulde produktnavn	ST740T LED39S/PW930 PSU MB WH
Full EOC	871869697300400
Ordrekode	97300400
Materialenr. (12NC)	910500459038
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696973004
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696973004

Målskitse



