



StyliD PremiumWhite

ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH

STYLID COMPACT G3 TRACK, LED module, system flux 4900 lm, Первокласный белый CRI≥90, Источник питания (Вкл./Выкл.), Средний световой пучок, Белый

Если вы заинтересованы в высоком качестве света и цветопередачи в вашем магазине, сохранив, при этом энергоэффективность, светильник StyliD PremiumWhite — именно то, что вам нужно. Это решение обеспечивает такие же яркие световые эффекты, как и традиционные световые решения CDM. Теперь вы можете уверенно переходить на светодиодные технологии!

Данные о продукции

Общая информация			
Код лампового семейства	LED49S [LED module, system flux 4900 lm]	Маркировка CE	Да
Сменный источник света	Нет	Гарантийный период	5 лет
Количество единиц ПРА	1 шт.	Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Драйвер в комплекте	Да	Сертификат ENEC	Знак ENEC
Примечания	* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Код семейства продуктов	ST740T [STYLID COMPACT G3 TRACK]	Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Осветительная технология	LED	Технические характеристики освещения	
		Светоотдача	4 900 лм
		Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
		Эффективность (номинальная) (ном.)	98,989898989899 лм/В
		Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥90
		Ширина светового пучка источника света	120 °
		Цвет источника света	Первокласный белый CRI≥90

StyliD PremiumWhite

Оптический тип	Средний световой пучок
Тип оптической крышки	Прозрачное стекло
Светораспределение светильника	30°

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	22 А
Время пуска	0,26 ms
Энергопотребление	49,5 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В	24

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Металл/пластик
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	258 мм
Общая ширина	89 мм
Общая высота	179 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	179 x 89 x 258 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.42, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH
Полное название продукта	ST740T LED49S/PW930 PSU MB WH
Полный код продукта	871869697306600
Код заказа	910500459044
Материал № (12NC)	910500459044
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696973066
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718696973066

Чертеж размеров



