



LuxSpace Accent

RS740B LED20S/PW930 PSE-E NB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 2000 lm - Premium beyaz, CRI≥90 - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Narrow beam - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
İşık kaynağı sayısı	1 [1 pc]
Lamba ailesi kodu	LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
İşık kaynağının ışın açısı	120 °
İşık kaynağı rengi	Premium beyaz, CRI≥90
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 unit
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	NB [Narrow beam]
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	10°
Kontrol arayüzü	-
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır

LuxSpace Accent

Garanti süresi	5 yıl
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	30
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS740B [LuxSpace Accent Compact G3]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W W
Kalkış Akımı	14,5 A
Ani akım süresi	0,22 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Cam
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	126 mm
Toplam çap	106 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP44 [Tel korumalı, sıçramaya dayanıklı]
------------------------------	-------------------------------------------

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]
------------------------------	------------------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki Işık Akısı	2000 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	93,02325581395348 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥90
Başlangıç Renk Türü	(0.42, 0.39) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	21.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa	L80
faydalı kullanım ömrü sonunda	


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Ürün Verileri


Tam ürün kodu	871869697308000
Sipariş ürün adı	RS740B LED20S/PW930 PSE-E NB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696973080
Sipariş kodu	97308000
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500459046
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,760 kg

Boyutlu çizim




LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Fotometrik bilgi



IFCC1_RS740B1xLED20SPW9NB



IFPC1_RS740B1xLED20SPW9NB



IFAS1_RS740B1xLED20SPW9NB

