



LuxSpace Accent

RS740B LED49S/830 PSE-E MB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 4900 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - Medium beam - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	
İşık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	30°
Lamba ailesi kodu	LED49S [LED Module, system flux 4900 lm]	Kontrol arayüzü	-
İşık kaynağının ışın açısı	120 °	Bağlantı	İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör
İşık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Kablo	-
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Sürücü dahildir	Evet	CE işareti	CE mark
Optik sistem türü	MB [Medium beam]	ENEC işareti	ENEC mark
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]	Garanti süresi	5 yıl

LuxSpace Accent

Remarks	* -Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	24
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS740B [LuxSpace Accent Compact G3]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W W
Kalkış Akımı	23,5 A
Ani akım süresi	0,272 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------


Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Toplam yükseklik	126 mm
Toplam çap	106 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP44 [Tel korumalı, sıçramaya dayanıklı]
------------------------------	---

Boyutlu çizim



LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]
------------------------------	------------------------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	4900 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	122,5 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	40 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869697314100
Sipariş ürün adı	RS740B LED49S/830 PSE-E MB WH
EAN/UPC - Ürün	8718696973141
Sipariş kodu	97314100
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500459052
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,740 kg

