



CoreLine Waterproof

WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500

CoreLine Waterproof, 48 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K,
Texturat, IP65, IK08, TW1-ready, Adels

Coreline Waterproof respectă promisiunea Coreline de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Cu designul său subțire și elegant, păstrează arhitectura produsului pentru care gama este binecunoscută și apreciată. Instalarea este rapidă și ușoară, totul datorită designului său eficient. Coreline Waterproof oferă o distribuție mai bună a luminii cu fascicul larg pentru o iluminare simplă și eficientă. Un înlocuitor direct pentru aparatele de iluminat tradiționale rezistente la apă cu lămpi fluorescente de la 18W până la 58W, oferă economii semnificative de energie. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile în gama Coreline Waterproof, pregătite pentru a fi utilizate cu sistemul de iluminat conectat Interact.

Warnings and safety

- În timp, radiațiile UV vor deteriora materialul, ceea ce va duce la pierderea impermeabilității și a gradului de protecție IP.
- Nu montați aparatul de iluminat în locații în care va fi expus la lumina directă a soarelui.

Catalog de date

Informații generale		Observații	* - Conform documentului îndrumător al
Cod familie lămpi	-		Lighting Europe, „Evaluarea performanțelor
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu		corpurilor de iluminat bazate pe LED -
Număr de unități de echipament	1 unitate		ianuarie 2018”: statistic, nu este nicio
Balast inclus	Da		diferență relevantă în întreținerea fluxului
Cablaj de trecere	Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)		luminos între B50 și de exemplu, B10. Prin urmare, valoarea vieții utile medii (B50) reprezintă și valoarea B10.
		Cod familie de produse	WT120C [Coreline Waterproof]
		Lighting Technology	LED

CoreLine Waterproof

Tier	Performanță
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile cu ușurință
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină

Flux luminos	6.000 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	125 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	≥80
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	-
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110°
Indice unificat de orbire CEN	25

Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Curent de pornire	29 A
Timp pornire	0,305 ms
Consum de curent	48 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector plug-in extern impermeabil cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	13

Cablaj

Tip conector	Adels
--------------	-------

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +35 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Oțel
Material sistem optic	-

Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel inoxidabil
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Texturat
Lungime totală	1.550 mm
Lățime totală	87 mm
Înălțime totală	96 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	96 x 87 x 1550 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <3
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L75

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Date despre produs

Nume comandă produs	WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500
Numele complet al produsului	WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500
Full EOC	871869916318100
Cod de comandă	16318100
Număr material (12NC)	910500459302
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718699163181
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718699163181

CoreLine Waterproof

Cote

