



GreenSpace Accent Kardanik

RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - LED Module, system flux 3900 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit external (PSU) - Wide beam - - - Güvenlik sınıfı II - White

GreenSpace Accent ailesi sayesinde, perakendeciler ve bina yöneticileri artık gereken CDM - LED geçişini yaparak mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında. GreenSpace Accent Kardanik modelinin standart montaj uygulaması ve özel lümen paketleri, retrofit kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent Kardanik modeli, moda ve gıda perakendecilerinin giysi ve taze gıda maddelerini en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma çeşitleri ve LED çözümü sunmaktadır. Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza göz atarak CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat ve Fresh Food Champagne hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | | | |
|-------------------------------|---|--|---|
| Işık kaynağı sayısı | 1 [1 pc] | Sürücü dahildir | Evet |
| Lamba ailesi kodu | LED39S [LED Module, system flux 3900 lm] | Optik sistem türü | WB [Wide beam] |
| Işık kaynağının ışın açısı | 120 ° | Optik kapak/lens türü | PCO-SAT [Polycarbonate opal satinized] |
| Işık kaynağı rengi | 830 sıcak beyaz | Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 36° |
| Kapak Tabanı | - [-] | Kontrol arayüzü | - |
| Değiştirilebilen ışık kaynağı | Hayır | Bağlantı | - |
| Sürücü birimi sayısı | 1 unit | Kablo | - |
| Sürücü | - | Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı II |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo | PSU-E [Power supply unit external (PSU)] | Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn |

GreenSpace Accent Kardanik

| | |
|------------------------------|---|
| Alev alma işareti | F [For mounting on normally flammable surfaces] |
| CE işareti | CE mark |
| ENEC işareti | ENEC mark |
| UL işareti | Hayır |
| Garanti süresi | 5 yıl |
| Parlama levhası aksesuarları | No [-] |
| Remarks | *-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value. |
| Sabit ışık çıkışı | No |
| Yedek parça mevcut | Yes |
| MCB'deki ürün sayısı | 32 |
| RoHS işareti | RoHS mark |
| WEEE işareti | WEEE mark |
| Aksesuar PFC | RS343Z |
| Product Family Code | RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC] |

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

| | |
|----------------------------|--------------|
| Giriş Voltajı | 220 to 240 V |
| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Başlangıç CLO güç tüketimi | - W W W |
| Ortalama CLO güç tüketimi | - W W W |
| Kalkış Akımı | 18,6 A |
| Ani akım süresi | 240 ms |
| Güç Faktörü (Min) | 0.9 |

Kontroller ve Dimming

| | |
|----------------|-------|
| Dim Edilebilir | Hayır |
|----------------|-------|

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Muhafaza Malzemesi | Alüminyum |
| Reflektör malzemesi | Polikarbonat alüminyum kaplamalı |
| Optik sistem malzemesi | Polycarbonate |
| Optik kapak/lens malzemesi | Polikarbonat |
| Sabitleme malzemesi | Steel |
| Optik kapak/lens kaplaması | Buzlu |
| Toplam uzunluk | 0 mm |
| Toplam genişlik | 0 mm |
| Toplam yükseklik | 135 mm |

| | |
|------------|--------|
| Toplam çap | 190 mm |
| Renk | White |

Onay ve Uygulama

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0.2 J standard] |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|---|-------------------------|
| Başlangıçtaki ışık Akısı | 3900 lm |
| Işık akısı toleransı | +/-10% |
| LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 123,80952380952381 lm/W |
| Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı | 3000 K |
| Başlangıçtaki Renkssel Geriverim İndeksi | ≥80 |
| Başlangıç Renk Türü | (0.4338, 0.4030) |
| Başlangıç giriş gücü | 31.5 W |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|---|---------|
| Control gear failure rate at median useful life 50000 h | 5 % |
| Ortalama yararlı ömür L70B50 | 70000 h |
| Ortalama yararlı ömür L80B50 | 50000 h |
| Ortalama yararlı ömür L90B50 | 25000 h |
| Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa | L80 |
| faydalı kullanım ömrü sonunda | |

Uygulama Koşulları


| | |
|------------------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | +10 to +25 °C |
| Performance ambient temperature Tq | 25 °C |

Ürün Verileri

| | |
|--|----------------------------------|
| Tam ürün kodu | 871869916473700 |
| Sipariş ürün adı | RS343B LED39S/830 PSU-E WB II WH |
| EAN/UPC - Ürün | 8718699164737 |
| Sipariş kodu | 16473700 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1 |
| Malzeme No. (12NC) | 910500459319 |
| Net Ağırlık (Parça Başı) | 0,800 kg |


GreenSpace Accent Kardanik

Boyutlu çizim




GreenSpace Accent RS340B-RS343B


Fotometrik bilgi



IFAS1_RS343B1xLED39S830WB



IFCC1_RS343B1xLED39S830WB



IFPC1_RS343B1xLED39S830WB

