



GreenSpace Accent Kardanik

RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH

GREENSPACE ACCENT CARDANIC - LED Module, system flux 2700 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit external (PSU) - Medium beam - - - Güvenlik sınıfı II - White

GreenSpace Accent ailesi sayesinde, perakendeciler ve bina yöneticileri artık gereken CDM - LED geçişini yaparak mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında. GreenSpace Accent Kardanik modelinin standart montaj uygulaması ve özel lümen paketleri, retrofit kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. GreenSpace Accent Kardanik modeli, moda ve gıda perakendecilerinin giysi ve taze gıda maddelerini en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma çeşitleri ve LED çözümü sunmaktadır. Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza göz atarak CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat ve Fresh Food Champagne hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
İşık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Sürücü dahildir	Evet
Lamba ailesi kodu	LED27S [LED Module, system flux 2700 lm]	Optik sistem türü	MB [Medium beam]
İşık kaynağının ışın açısı	120 °	Optik kapak/lens türü	PCO-SAT [Polycarbonate opal satinized]
İşık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	24°
Kapak Tabanı	- [-]	Bağlantı	-
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Kablo	-
Sürücü birimi sayısı	1 unit	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Sürücü	-	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]

GreenSpace Accent Kardanik

CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
Yedek parça mevcut	Yes
MCB'deki ürün sayısı	32
RoHS işareti	RoHS mark
WEEE işareti	WEEE mark
Aksesuar PFC	RS343Z
Product Family Code	RS343B [GREENSPACE ACCENT CARDANIC]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18,6 A
Ani akım süresi	240 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Steel
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam yükseklik	135 mm
Toplam çap	190 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	2700 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	114,8936170212766 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.4338, 0.4030)
Başlangıç giriş gücü	23.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80

Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869916546800
Sipariş ürün adı	RS343B LED27S/830 PSU-E MB WH
EAN/UPC - Ürün	8718699165468
Sipariş kodu	16546800
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500459362
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,800 kg

