



# Proyector GreenSpace Accent Gen1

ST320T LED19S/FMT PSU MB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 1900 lm, Carne fresca, Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado), Haz medio, Blanco

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los comerciantes y responsables de edificios pueden realizar ahora el cambio de CDM a LED y disfrutar de las ventajas que ofrece la calidad de luz de Philips PerfectAccent, así como de un considerable ahorro energético, todo ello con una inversión inicial razonable. El adaptador 3C normal de GreenSpace Accent Projector y los paquetes lumínicos específicos permiten realizar la instalación de recambio de forma rápida y sencilla. Para tiendas de moda y de alimentación, el proyector GreenSpace Accent está disponible con matices de luz especiales y recetas LED que permiten mostrar la ropa y los alimentos frescos con la mejor luz. Consulte las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

## Datos del producto

| Información general            |                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código de familias de lámparas | LED19 [LED module 1900 lm]                                                                                    |
| Base del casquillo             | - [-]                                                                                                         |
| Fuente de luz sustituible      | No                                                                                                            |
| Número de unidades de equipo   | 1 unidad                                                                                                      |
| Driver incluido                | Sí                                                                                                            |
| Comentarios                    | *-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, |

|                            |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10. |
| Código de gama de producto | ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]                                                                                                                                                                         |
| Lighting Technology        | LED                                                                                                                                                                                                          |

Proyector GreenSpace Accent Gen1

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Marca CE                    | Sí                                                     |
| Periodo de garantía         | 5 años                                                 |
| Marca de inflamabilidad     | Para su montaje en superficies normalmente inflamables |
| Certificado ENEC            | Certificado ENEC                                       |
| Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 5 s                       |
| Conforme con EU RoHS        | Sí                                                     |

Datos técnicos de la luz

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Flujo luminoso                            | 1.900 lm                                   |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 3000 K                                     |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 86 lm/W                                    |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | ≥85                                        |
| Ángulo de haz de la fuente de luz         | 120 °                                      |
| Color de la fuente de luz                 | Carne fresca                               |
| Tipo de óptica                            | Haz medio                                  |
| Tipo de cubierta óptica                   | Cierre/difusor de polimetileno metacrilato |
| Apertura del haz de luz de la luminaria   | 30°                                        |
| Índice de deslumbramiento unificado CEN   | Not applicable                             |

Operativos y eléctricos

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Tensión de entrada                        | 220 a 240 V |
| Line Frequency                            | 50 to 60 Hz |
| Average CLO power consumption             | - W         |
| Corriente de arranque                     | 12,8 A      |
| Tiempo de irrupción                       | 208 ms      |
| Consumo de energía                        | 22 W        |
| Factor de potencia (fracción)             | 0.9         |
| Conexión                                  | -           |
| Cable                                     | -           |
| Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 50          |

Temperatura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rango de temperatura ambiente | +10 °C a +40 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Controles y regulación

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Regulable                                    | No                                                      |
| Driver/unidad de alimentación/ transformador | Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado) |
| Flujo luminoso constante                     | No                                                      |

Mecánicos y de carcasa

|                        |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Material de la carcasa | Aluminio                                   |
| Material del reflector | Revestimiento de policarbonato de aluminio |

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Material óptico                              | Polycarbonato            |
| Material del cierre óptico/lente             | Polimetileno metacrilato |
| Fixation material                            | Poliamida                |
| Color de la carcasa                          | Blanco                   |
| Acabado de cierre óptico/lente               | Transparente             |
| Longitud global                              | 182 mm                   |
| Anchura global                               | 114 mm                   |
| Altura global                                | 193 mm                   |
| Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 193 x 114 x 182 mm       |

Aprobación y aplicación

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Código de protección de entrada               | IP20 [Protección de los dedos] |
| Índice de protección frente a choque mecánico | IK02 [0.2 J estándar]          |
| Clase de protección IEC                       | Seguridad clase II             |

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tolerancia de flujo luminoso     | +/-10%              |
| Cromaticidad inicial             | (0.40, 0.33) SDCM<3 |
| Tolerancia de consumo de energía | +/-10%              |

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 5 % |
| Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h                     | L80 |

Condiciones de aplicación

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C |
| Adecuado para conmutación aleatoria    | No    |

Datos de producto

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | ST320T LED19S/FMT PSU MB WH |
| Nombre completo del producto               | ST320T LED19S/FMT PSU MB WH |
| Full EOC                                   | 871869916648900             |
| Código de pedido                           | 16648900                    |
| Código 12NC                                | 910500459366                |
| Cantidad por paquete                       | 1                           |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718699166489               |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 1                           |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718699166489               |

# Proyector GreenSpace Accent Gen1

## Plano de dimensiones

