



# GreenSpace Accent Projector 1-го поколения

## ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 1700 lm,  
Первоклассный белый CRI≥90, Источник питания (Вкл./Выкл.),  
Средний световой пучок, Белый

Благодаря семейству GreenSpace Accent торговые залы теперь могут перейти с решений на металлогалогенных ламп на светодиоды и воспользоваться преимуществами качественного освещения Philips PerfectAccent, а также значительно сократить энергопотребление при разумных начальных инвестициях. Стандартный адаптер 3C GreenSpace Accent Projector и специальный световой поток делает установку новых ламп простой и быстрой. Для магазинов модной одежды и продовольствия GreenSpace Accent Gridlight выпускается также со специальными оттенками и светодиодными схемами, чтобы преподнести одежду и свежие продукты в самом выгодном свете. Вы можете найти больше о светодиодных модулях CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat и Fresh Food Champagne на страницах наших каталогов по розничной торговле и продуктовым магазинам.

### Данные о продукции

| Общая информация        |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Код лампового семейства | LED17 [LED module 1700 lm] |
| Цоколь                  | - [-]                      |
| Сменный источник света  | Нет                        |
| Количество единиц ПРА   | 1 шт.                      |
| Драйвер в комплекте     | Да                         |

### Примечания

\* – По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018» (Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.): статистически нет принципиальной разницы

GreenSpace Accent Projector 1-го поколения

|                                                        |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10. |
| Код семейства продуктов                                | ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]                                                                                               |
| Осветительная технология                               | LED                                                                                                                                |
| Маркировка CE                                          | Да                                                                                                                                 |
| Гарантийный период                                     | 5 лет                                                                                                                              |
| Знак пожароопасности                                   | Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях                                                                                 |
| Сертификат ENEC                                        | Знак ENEC                                                                                                                          |
| Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки | Температура 650 °C, продолжительность 5 с                                                                                          |
| Соответствие стандарту EU RoHS                         | Да                                                                                                                                 |

Технические характеристики освещения

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Светоотдача                                 | 1 700 лм                             |
| Коррелированная цветовая температура (ном.) | 3000 К                               |
| Эффективность (номинальная) (ном.)          | 102,40963855421685 лм/В              |
| Коэффициент цветопередачи (CRI)             | ≥90                                  |
| Количество источников света                 | 1                                    |
| Ширина светового пучка источника света      | 120 °                                |
| Цвет источника света                        | Первоклассный белый CRI≥90           |
| Оптический тип                              | Средний световой пучок               |
| Тип оптической крышки                       | Полиметилметакрилатный колпак/плафон |
| Светораспределение светильника              | 24°                                  |
| Универсальная оценка бликования CEN         | Not applicable                       |

Эксплуатационные и электрические характеристики

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Входное напряжение                                                        | 220-240 Вт  |
| Частота сети                                                              | 50 to 60 Hz |
| Пусковой ток                                                              | 18,6 А      |
| Время пуска                                                               | 0,240 ms    |
| Энергопотребление                                                         | 16,6 В      |
| Коэффициент мощности (доля)                                               | 0.9         |
| Соединение                                                                | -           |
| Кабель                                                                    | -           |
| Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 А, тип В | 32          |

Температура

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Диапазон температур окружающей среды | От +10 °C до +40 °C |
|--------------------------------------|---------------------|

Системы управления и регулировка яркости света

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Возможность диммирования           | Нет                           |
| Драйвер/блок питания/трансформатор | Источник питания (Вкл./Выкл.) |
| Постоянная светоотдача             | Нет                           |

Механические компоненты и корпус

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Материал корпуса                    | Алюминий                             |
| Материал отражателя                 | Поликарбонат с алюминиевым покрытием |
| Оптический материал                 | Поликарбонат                         |
| Материал оптической крышки          | Полиметилметакрилат                  |
| Материал фиксации                   | Полиамид                             |
| Цвет корпуса                        | Белый                                |
| Покрытие оптической крышки          | Прозрачный                           |
| Общая длина                         | 182 мм                               |
| Общая ширина                        | 114 мм                               |
| Общая высота                        | 193 мм                               |
| Размеры (высота x ширина x глубина) | 193 x 114 x 182 mm                   |

Соответствие требованиям и область применения

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Код защиты от проникновения (IP)               | IP20 [Защита пальцев]      |
| Код степени защиты от механических воздействий | IK02 [0.2 Дж, стандартный] |
| Класс защиты IEC                               | Класс безопасности II      |

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Допустимая погрешность светового потока   | +/-10%              |
| Начальная цветность                       | (0.42, 0.39) SDCM<3 |
| Допустимое значение потребляемой мощности | +/-10%              |

Производительность со временем (соответствие МЭК)

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч            | 5 % |
| Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч | L80 |

Условия эксплуатации

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq | 25 °C |
| Подходит для случайного переключения                             | Да    |

Данные об изделии

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Название продукта для заказа          | ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH |
| Полное название продукта              | ST320T LED17S/PW930 PSU MB WH |
| Полный код продукта                   | 871869916656400               |
| Код заказа                            | 910500459374                  |
| Материал № (12NC)                     | 910500459374                  |
| Нумератор — количество на упаковку    | 1                             |
| EAN/UPC — продукт/короб               | 8718699166564                 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 1                             |
| EAN/UPC — короб                       | 8718699166564                 |

## GreenSpace Accent Projector 1-го поколения

### Чертеж размеров

