



GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 2700 lm, Premium hvit med CRI ≥ 90 , Strømforsyningsenhet (på/av), Mellomstrålet, Sølvfarget

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene fra lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser. Alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projectors vanlige 3C-adapter og spesifikke lumenpakker gjør ettermontering rask og enkel. For mote- og matbutikker er GreenSpace Accent-lyskaster tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Sjekk vår Mote- og Matkatalogsider for å finne ut mer om CrispWhite, PremiumWhite, Ferskmat kjøtt og Ferskmat champagne.

Produktdata

Generell informasjon			
Lampefamiliekode	LED27 [LED module 2700 lm]		
Sokkelbase	- [-]		
Lyskilden kan byttes ut	Nei		
Antall utstyrsenheter	1 enhet		
Driver inkludert	Ja		
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold		mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
		Produktseriekode	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
		Lighting Technology	LED
		CE-merke	Ja
		Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	2 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105,88235294117646 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Antall lyskilder	1
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90
Optisk type	Mellomstrålet
Type optisk deksel	Kule/deksel av polymetylmetakrylat
Armaturlysstråle spredning	24°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	22 A
Innløpstid	0,260 ms
Effektforbruk	25,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	20

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat

Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Sølvfarget
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	182 mm
Total bredde	114 mm
Total høyde	193 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	193 x 114 x 182 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Strømforkbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI
Fullstendig produktnavn	ST320T LED27S/PW930 PSU MB SI
Full EOC	871869916664900
Bestillingskode	16664900
Materialenr. (12NC)	910500459382
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699166649
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699166649

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

Målskisse

