



GreenSpace Accent Projector Gen1

ST320T LED39S/840 PSU VWB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, LED module 3900 lm, 840 neutralna biel, Zasilacz (wł./wył.), Bardzo szeroki rozsył światła, Biel

Dzięki rodzinie opraw GreenSpace Accent właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz łatwo zmodernizować oświetlenie CDM na LED i czerpać korzyści z jakości oświetlenia oferowanej przez oprawy PerfectAccent firmy Philips, jak również ze znacznych oszczędności energii — wszystko dzięki rozsądnej inwestycji początkowej. Dzięki adapterowi na szynoprzewód 3C oraz mocnemu strumieniowi świetlnemu projektora GreenSpace Accent modernizacja instalacji jest szybka i prosta. Dla salonów mody i sklepów z żywnością przeznaczono projektor GreenSpace Accent ze specjalnymi elementami akcentującymi LED, które pozwalają zaprezentować oferowane ubrania i świeżą żywność w jak najlepszym świetle. Sprawdź sekcje „Moda” i „Żywność” w naszym katalogu, aby dowiedzieć się więcej o CrispWhite, PremiumWhite, FreshFood Meat i FreshFood Champagne.

Dane produktu

Informacje ogólne

Kod rodziny lamp	LED39 [LED module 3900 lm]
Podstawa-nasadka	- [-]
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
W zestawie sterownik	Tak
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena

wydajności opraw LED – styczeń 2018 r*): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.

Rodzina produktów	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
Lighting Technology	LED

GreenSpace Accent Projector Gen1

Znak CE	Tak
Okres gwarancji	5 lat
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 5 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	3 800 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	120,63492063492063 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Liczba źródeł światła	1
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Typ optyki	Bardzo szeroki rozsył światła
Typ klosza	Pokrywa polimetakrylanowa
Kąt rozsyłu światła oprawy	54°
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	Not applicable

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	22 A
Czas rozruchu	0,260 ms
Zużycie energii	31,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	-
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	20

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium

Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	Polimetakrylan metylu
Materiał mocowania	Poliamid
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita długość	182 mm
Całkowita szerokość	114 mm
Całkowita wysokość	193 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	193 x 114 x 182 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH
Pełna nazwa produktu	ST320T LED39S/840 PSU VWB WH
Full EOC	871869916676200
Kod zamówienia	16676200
Materiał Nr (12NC)	910500459394
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699166762
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718699166762

GreenSpace Accent Projector Gen1

Rysunki techniczne

