



# GreenSpace Accent-lyskaster

## ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR - LED module 3900 lm - Premium hvit med CRI  $\geq 90$  - Power supply unit - bredstrålende - hvit

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene fra lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser. Alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projectors vanlige 3C-adapter og spesifikke lumenpakker gjør ettermontering rask og enkel. For mote- og matbutikker er GreenSpace Accent-lyskaster tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Sjekk vår Mote- og Matkatalogsider for å finne ut mer om CrispWhite, PremiumWhite, Ferskmat kjøtt og Ferskmat champagne.

### Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [ 1 pc]	Optikktype	WB [ bredstrålende]
lyskildeseriekode	LED39 [ LED module 3900 lm]	Optisk deksel-/linsetype	PM [ PMMA kuppel/deksel]
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120°	Lysstrålespredning fra armatur	38°
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI $\geq 90$	Tilkobling	-
Lyskildefeste	- [ -]	Kabel	-
Lyskilde kan erstattes	No	IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Montering	3C-69 [ 3-circuit power track adapter GA69 (connection point) for XTS and XTSF tracks]
Driver/stromenhet/transformator	PSU [ Power supply unit]	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Driver inkludert	Ja	Brennbarhetsmerke	F [ For mounting on normally flammable surfaces]

# GreenSpace Accent-lyskaster

CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
Garantiperiode	5 år
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	20
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	ST320T [ GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]

## Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220-240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	22 A
Startstrømtid	0,260 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

## Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Festemateriale	Polyamide
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	182 mm
Total bredde	114 mm
Total høyde	193 mm
Farge	hvit

## Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [ Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [ 0.2 J standard]

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3900 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	101,2987012987013 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥90
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Opprinnelig inngangseffekt	38.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

## Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

## Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869916682300
Produktnavn for bestilling	ST320T LED39S/PW930 PSU WB WH
EAN/UPC – produkt	8718699166823
Bestillingskode	16682300
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500459401
Nettovekt (stykk)	0,980 kg


# GreenSpace Accent-lyskaster

## Målskisse




GreenSpace Accent ST315T-ST330T


## Fotometriske data




IFAS1\_ST320T1xLED39SPW9WB LIN



IFCC1\_ST320T1xLED39SPW9WB LIN





IFPC1\_ST320T1xLED39SPW9WB LIN



IFAS1\_ST320T1xLED39SPW9WB

## Fotometriske data



IFPC1\_ST320T1xLED39SPW9WB

IFCC1\_ST320T1xLED39SPW9WB

