



LuxSpace Accent CrispWhite

RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH

LuxSpace Accent CrispWhite, 60 W, 3900 lm, 3000 K, Bredstrålande ljusfördelning, Vit

Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha genomgående flexibel belysning med hög ljus kvalitet för att locka till sig kunderna. Klädbutikerna behöver bra ljuskällor med intensivt vitt ljus med en varm färgtemperatur som får varornas färger att se intensiva och mättade men ändå naturliga ut. Tidigare har vitt LED-ljus framstått som en aning gulaktigt men med Philips unika koncept CrispWhite framstår vitt som vitare än vitt – det blir en spännande färgupplevelse som imponerar på kunderna och gör varorna mer tilltalande.

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Utbytbar ljuskälla	Nej	Produktfamiljskod	RS751B [LuxSpace Accent Performance G3]
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	CE-märkning	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s
		EU RoHS-kompatibel	Ja

LuxSpace Accent CrispWhite

Ljusteknik	
Ljusflöde	3 900 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	65 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥95
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Klarvit
Optiktyp	Bredsträlände ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	30°
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W W
Average CLO power consumption	- W W
Ingående ström	23,5 A
Ingåendetid	0,272 ms
Effektförbrukning	60 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	
24	
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat, DC-kompatibelt, externt
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat

Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	150 mm
Total diameter	168 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.39) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH
Fullständigt produktnamn	RS751B LED39S/CRW PSE-E WB WH
Full EOC	871869916711000
Beställningsnummer	16711000
Materialnummer (12NC)	910500459422
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699167110
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699167110

LuxSpace Accent CrispWhite

Måttskiss

