



# LuxSpace Accent

## RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN

LuxSpace Accent, 40 W, 4750 lm, 2700 K, DALI, Geniş ışın, Beyaz

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışıktığımız ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacek konsept uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sağlayan LuxSpace Accent, moda mağazaları için CrispWhite ve süpermarketler için Food recipes gibi geniş bir aydınlatma yelpazesini kapsadığından, günümüzün zorlu perakende uygulamaları için ideal enerji tasarrufu çözümüdür.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Değiştirilebilir ışık kaynağı | Hayır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sürücü birimi sayısı          | 1 ünite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tertibat dahildir             | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Açıklamalar                   | *-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır. |
| Ürün ailesi kodu              | RS752B [LuxSpace Accent Performance G3]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aydınlatma Teknolojisi        | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Değer merdiveni                   | Teknik özellikler                     |
| CE işareti                        | Evet                                  |
| Garanti süresi                    | 5 yıl                                 |
| Alev alma işareti                 | Normalde yanıcı yüzeylere montaj için |
| ENEC işareti                      | ENEC işareti                          |
| Ateşleme teli testi               | Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.           |
| EU RoHS ile uyumludur             | Evet                                  |
| Işık Teknik Ayrıntıları           |                                       |
| Işık Akısı                        | 4.750 lm                              |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 2700 K                                |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 119 lm/W                              |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | ≥80                                   |
| Işık kaynağının ışın açısı        | 120 °                                 |

## LuxSpace Accent

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Işık kaynağı rengi                        | 827 sıcak beyaz                 |
| Optik sistem türü                         | Geniş ışın                      |
| Optik kapak tipi                          | Oval şekilli lineer lens dizisi |
| Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması | 30° x 60°                       |

### Çalıştırma ve Elektrik

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Giriş Voltajı                      | 220-240 V                                   |
| Hat Frekansı                       | 50 to 60 Hz                                 |
| Başlangıç CLO güç tüketimi         | - W                                         |
| Ortalama CLO güç tüketimi          | - W                                         |
| Kalkış Akımı                       | 5,3 A                                       |
| Ani akım süresi                    | 0,7 ms                                      |
| Güç Tüketimi                       | 40 W                                        |
| Güç Faktörü (Kesir)                | 0.9                                         |
| Bağlantı                           | İtmeli konektör ve çekerek çıkarma özelliği |
| Kablo                              | -                                           |
| 16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı | 30                                          |

### Sıcaklık

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | +10 - +40 °C |
|-------------------------|--------------|

### Kontroller ve Dim Etme

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dim Edilebilir           | Evet                                                |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo | DC uyumlu, harici DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi |
| Kontrol arabirimi        | DALI                                                |
| Sabit ışık çıkışı        | Hayır                                               |

### Mekanik ve Muhafaza

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Muhafaza Malzemesi     | Alüminyum  |
| Reflektör malzemesi    | Alüminyum  |
| Optik sistem malzemesi | Polikarbon |
| Optik kapak malzemesi  | Polikarbon |
| Sabitleme malzemesi    | -          |
| Muhafaza Rengi         | Beyaz      |
| Optik kapak kaplaması  | Şeffaf     |
| Toplam uzunluk         | 231 mm     |
| Genel genişlik         | 168 mm     |
| Genel yükseklik        | 126 mm     |
| Toplam çap             | 168 mm     |

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 126 x 168 x 231 mm |
|--------------------------------------------|--------------------|

### Onay ve Uygulama

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP20 [Parmak korumalı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02 [0,2 J standart]  |
| Sürdürülebilirlik derecesi   | -                      |
| Koruma sınıfı IEC            | Güvenlik sınıfı II     |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Işık akısı toleransı   | +/-10%               |
| Başlangıç renk türü    | (0.46, 0.41) SDCM <3 |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10%               |

### Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte  | 5 % |
| kontrol tertibatı arıza oranı        |     |
| Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte | L80 |
| lümen bakım                          |     |

### Uygulama Koşulları

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Performans ortam sıcaklığı Tq | 25 °C |
| Maksimum dim seviyesi         | 1%    |
| Rastgele anahtara uygun       | Evet  |

### Ürün Verileri

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sipariş ürün adı                           | RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN |
| Tam ürün adı                               | RS752B LED49S/827 PSED-VLC-E WB WH LIN |
| Tam ürün kodu                              | 871869916744800                        |
| Sipariş kodu                               | 16744800                               |
| Malzeme No. (12NC)                         | 910500459455                           |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                      |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8718699167448                          |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 1                                      |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8718699167448                          |

## Boyutlu çizim

