



LuxSpace Accent Fresh Food

RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH

LuxSpace Accent Performance G3 - LED Module, system flux 2600 lm - Rosé - Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting - bredstrålende - - - Push-in-kobling og strekkavlastning - hvit

Butikkeiere ønsker å spare på energiutgiftene, samtidig som man opprettholder høy lyskvalitet for å fange oppmerksomheten til kundene og kunne skape fleksible løsninger. Matvarebutikker ønsker belysning som viser ferskvarediskene på en så frisk måte som mulig og som gjør maten tiltalende samtidig som det skaper en attraktiv og innbydende atmosfære. Hvis man foretrekker en varm lysstemning, er Fresh Food Champagne den perfekte LED-løsning for belysning av frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Rose er en perfekt løsning for kjøttdisker. Denne løsningen fremhever rødfargen i kjøttet, samtidig som den forsinker misfarging av oppskåret kjøtt. Hvis man foretrekker en lysere mer naturlig lysstemning, anbefales Fresh Food Authentic White for frukt, grønnsaker, ost, brød og bakervarer. Fresh Food Meat er den optimale løsningen for å fremheve kjøtt i en kjøligere atmosfære.

Produktdata

Generell informasjon			
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Lyskilde kan erstattes	No
lyskildeseriekode	LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]	Antall forkoblingsenheter	1 unit
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Driver/strømenhet/transformator	PSE-E [Power supply unit external, DC compatible for central emergency lighting]
Lyskildefarge	Rosé	Driver inkludert	Ja
		Optikktype	WB [bredstrålende]

LuxSpace Accent Fresh Food

Optisk deksel-/linsetype	No [-]
Lysstrålespredning fra armatur	40°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
UL-merke	No
Garantiperiode	5 år
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	12
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS751B [LuxSpace Accent Performance G3]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W W
Startstrøm	32 A
Startstrømtid	0,25 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Aluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat

Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Frostet
Total høyde	150 mm
Diameter - totalt	168 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	83,07692307692308 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2200 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.48, 0.38)
Opprinnelig inngangseffekt	32.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata


Fullstendig produktkode	871869916748600
Produktnavn for bestilling	RS751B LED27S/ROSE PSE-E WB WH
EAN/UPC – produkt	8718699167486
Bestillingskode	16748600
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500459459
Nettovekt (stykk)	1,377 kg

LuxSpace Accent Fresh Food

Målskisse



LuxSpace Accent RS730B-RS752B



LuxSpace Accent RS730B-RS752B

