



LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1, 35 W, 2700 lm, 3000 K,
Svært bred lysstråle, Hvit RAL 9003

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent gir lys av høy kvalitet med en kraftig lyskjegle og fremragende lyseffekt – en energieffektiv løsning som passer perfekt til dagens krevende butikkmiljøer. LuxSpace Accent Compact Elbow har en ekstremt kompakt og diskret formfaktor, svært god optisk ytelse og en rekke siktemuligheter. For mote- og matbutikker er den tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold
	mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Produktseriekode	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Spesifikasjon
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glodetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	2 700 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	77 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥85
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	Ferskt kjøtt
Optisk type	Svært bred lysstråle
Type optisk deksel	-
Armaturlysstråle spredning	54°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	- W
Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	12,6 A
Innløpstid	250 ms
Effektforbruk	35 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	43

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat

Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit RAL 9003
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	179 mm
Total bredde	134 mm
Total høyde	109 mm
Total diameter	134 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	109 x 134 x 179 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.406, 0.350) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L80

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig vekslings	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH
Fullstendig produktnavn	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH
Full EOC	871869916788200
Bestillingskode	16788200
Materialenr. (12NC)	910500459493
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699167882
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699167882

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

Målskisse

