



LuxSpace Accent Compact Elbow

RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 2600 lm - Ferskt kjøtt - Power supply unit external (PSU) - Very wide beam - - - Push-in-kobling og strekkavlastning - hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent gir lys av høy kvalitet med en kraftig lyskjegle og fremragende lyseffekt – en energieffektiv løsning som passer perfekt til dagens krevende butikkmiljøer.;LuxSpace Accent Compact Elbow har en ekstremt kompakt og diskret formfaktor, svært god optisk ytelse og en rekke siktemuligheter. For mote- og matbutikker er den tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys.

Produktdata

Generell informasjon	
Antall lyskilder	1 [1 pc]
lyskildeseriekode	LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °
Lyskildefarge	Ferskt kjøtt
Lyskilde kan erstattes	No
Antall forkoblingsenheter	1 unit
Driver/stromenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]
Driver inkludert	Ja

Optikktype	VWB [Very wide beam]
Optisk deksel-/linsetype	No [-]
Lysstrålespredning fra armatur	54°
Kontrollgrensesnitt	-
Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning
Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek

LuxSpace Accent Compact Elbow

Brennbarhetsmerke	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	40
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W W
Startstrøm	6 A
Startstrømtid	0,055 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	179 mm
Total bredde	134 mm
Total høyde	109 mm

Diameter - totalt	134 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	2700 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	68,35443037974683 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.40, 0.33) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	39.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869916788200
Produktnavn for bestilling	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH
EAN/UPC – produkt	8718699167882
Bestillingskode	16788200
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500459493
Nettvekt (stykk)	0,600 kg


LuxSpace Accent Compact Elbow

Målskisse




LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Fotometriske data



IFAS1_RS742B1xLED26SFMTVWB



IFCC1_RS742B1xLED26SFMTVWB



IFPC1_RS742B1xLED26SFMTVWB

LuxSpace Accent Compact Elbow

