



# LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

## RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH

LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1, 35 W, 2700 lm, 3000 K, Mycket bredstrålande ljusfördelning, Vit RAL 9003

Återförsäljare kämpar allt mer med stigande energipriser, samtidigt som de måste behålla den ljuskvalitet de är vana vid, kunna vara flexibla med hur belysningen integreras i byggnaden och uppnå rätt ljuseffekter för att fånga kundernas intresse. Sist men inte minst behöver de framtidssäkra lösningar som gör det möjligt att införa koncept som skiljer deras butik från mängden. LuxSpace Accent ger ljus med hög kvalitet, kraftfull ljuskägla och ett enastående ljusutbyte och är en perfekt energisnål lösning för dagens krävande butiksmiljöer. LuxSpace Accent Compact Elbow är extremt kompakt och diskret och erbjuder god optisk prestanda samt flexibel inriktning. Armaturen kan fås med särskilda LED- och ljuseffekter som visar upp kläder och färska matvaror på bästa möjliga sätt.

### Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Produktfamiljskod	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]
Lighting Technology	LED
Värdegrappa	Specifikation
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

# LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

## Ljusteknik

Ljusflöde	2 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77 lm/W
Färgåtergivningindex	≥85
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	Färskt kött
Optiktyp	Mycket bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	-
Armaturens ljusstrålefördelning	54°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

## Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	12,6 A
Ingåendetid	250 ms
Effektförbrukning	35 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Tryckanslutning och draggänga
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	43

## Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +35 °C
----------------------	-----------------

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-

Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar

Total längd	179 mm
Total bredd	134 mm
Total höjd	109 mm
Total diameter	134 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	109 x 134 x 179 mm

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.406, 0.350) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

## Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

## Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH
Fullständigt produktnamn	RS742B LED27S/FMT PSU-E VWB WH
Full EOC	871869916788200
Beställningsnummer	16788200
Materialnummer (12NC)	910500459493
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718699167882
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC – Hölje	8718699167882

# LuxSpace Accent Compact Elbow Gen1

## Måttskiss

