



LuxSpace Accent Compact Dirsek

RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 3900 lm - 830 sıcak beyaz - Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting - Very wide beam - - - İtmeli konnektör ve çekerek çıkarmalı konnektör - White

Perakendeciler yükselen enerji fiyatlarıyla gitgide daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Aynı zamanda, alışık oldukları ışık kalitesini sürdürmeye, mimari entegrasyonda esnekliğe ve müşterinin dikkatini çekecek doğru ışık efektlerine ihtiyaç duymaktalar. Ayrıca, mağazalarında kendilerini farklı kılacak konseptler uygulamalarını sağlayacak, gelecekte de kullanabilecekleri çözümlere gereksinimleri var. Yüksek kaliteli ışık, zarif ışınlar ve sıra dışı bir aydınlatma verimi sunan LuxSpace Accent günümüzün talepkar perakende ortamları için ideal enerji verimliliğine sahip çözümdür.; Son derece kompakt ve dikkat çekmeyen bir form faktörüne sahip olan LuxSpace Accent Kompakt Salyangoz güçlü optik performansın yanı sıra tam hedefleme seçenekleri sunar. Moda ve gıda perakendecilerinin giysi ve taze gıda maddelerini en uygun ışık ile sergileyebilmeleri için özel aydınlatma çeşitleri ve LED çözümleri sunar.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kapak Tabanı	
Işık kaynağı sayısı	1 [1 pc]	Kapak Tabanı	- [-]
Lamba ailesi kodu	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Sürücü birimi sayısı	1 unit
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Sürücü	-

LuxSpace Accent Compact Dirsek

Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSED-E [Power supply unit with DALI interface external, DC compatible for central emergency lighting]
Sürücü dahildir	Evet
Optik sistem türü	VWB [Very wide beam]
Optik kapak/lens türü	No [-]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	60°
Kontrol arayüzü	DALI
Bağlantı	İtmeli konektör ve çekerek çıkarmalı konektör
Kablo	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn
Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE işareti	CE mark
ENEC işareti	ENEC mark
UL işareti	Hayır
Garanti süresi	5 yıl
Parlama levhası aksesuarları	No [-]
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	24
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kontrol sinyali voltajı	0-16 V DC DALI
Başlangıç CLO güç tüketimi	- W W W
Ortalama CLO güç tüketimi	- W W W
Kalkış Akımı	20,4 A
Ani akım süresi	0,195 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	-
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf

Toplam uzunluk	179 mm
Toplam genişlik	134 mm
Toplam yükseklik	109 mm
Toplam çap	134 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	3900 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	123,80952380952381 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM <3
Başlangıç giriş gücü	31.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Ortalama yararlı ömür L70B50	70000 h
Ortalama yararlı ömür L80B50	50000 h
Ortalama yararlı ömür L90B50	25000 h
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maksimum dim seviyesi	1%
Rastgele anahtara uygun	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871869916791200
Sipariş ürün adı	RS742B LED39S/830 PSED-VLC-E VWB WH
EAN/UPC - Ürün	8718699167912
Sipariş kodu	16791200
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500459496
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,600 kg


LuxSpace Accent Compact Dirsek

Boyutlu çizim




LuxSpace Accent RS730B-RS752B


Fotometrik bilgi



IFAS1_RS742B1xLED395830VWB



IFCC1_RS742B1xLED395830VWB



IFPC1_RS742B1xLED395830VWB

LuxSpace Accent Compact Dirsek

