



LuxSpace Accent Compact Elbow

RS742B LED39S/PW930 PSU-E WB WH

LuxSpace Accent Compact G3 - LED Module, system flux 3900 lm - Premium hvit med CRI ≥ 90 - Power supply unit external (PSU) - bredstrålende - - - Push-in-kobling og strekkavlastning - hvit

Butikkeiere rammes av stadig stigende energipriser. Samtidig trenger de å opprettholde lyskvaliteten de er vant med, fleksibiliteten i arkitektonisk integrering og de rette lyseffektene for å kunne fange kundens oppmerksomhet. Og sist, men ikke minst trenger de fremtidssikre løsninger som vil gjøre dem i stand til å implementere konsepter som differensierer dem fra konkurrentene, i butikkene sine. LuxSpace Accent gir lys av høy kvalitet med en kraftig lyskjegle og fremragende lyseffekt – en energieffektiv løsning som passer perfekt til dagens krevende butikkmiljøer.; LuxSpace Accent Compact Elbow har en ekstremt kompakt og diskret formfaktor, svært god optisk ytelse og en rekke siktemuligheter. For mote- og matbutikker er den tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-opskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys.

Produktdata

Generell informasjon		Driver/strømenhet/transformator	
Antall lyskilder	1 [1 pc]	Driver/strømenhet/transformator	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]
lyskildeseriekode	LED39S [LED Module, system flux 3900 lm]	Driver inkludert	Ja
Lyskjeglevinkel for lyskilde	120 °	Optikktype	WB [bredstrålende]
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90	Optisk deksel-/linsetype	No [-]
Lyskilde kan erstattes	No	Lysstrålespredning fra armatur	32°
Antall forkoblingsenheter	1 unit	Kontrollgrensesnitt	-
		Tilkobling	Push-in-kobling og strekkavlastning

LuxSpace Accent Compact Elbow

Kabel	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødestrøm	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Brennbarhetsmerke	F [For mounting on normally flammable surfaces]
CE-merke	CE mark
ENEC-merke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstant lyseffekt	No
Antall produkter på MCB	40
RoHS-merke	RoHS mark
Product Family Code	RS742B [LuxSpace Accent Compact G3]

Drift og elektrisk

Inngangsspenning	220 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrømforbruk (CLO)	- W W
Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO)	- W W
Startstrøm	6 A
Startstrømtid	0,055 ms
Strømfaktor (min.)	0.9

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optikkmateriale	Polycarbonate
Optisk deksel-/linsemateriale	Polykarbonat
Festemateriale	-
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Total lengde	179 mm
Total bredde	134 mm

Total høyde	109 mm
Diameter - totalt	134 mm
Farge	hvit

Godkjenning og bruk

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Opprinnelig lysytelse	3900 lm
Toleranse for lysytelse	+/-10%
Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur	101,2987012987013 lm/W
Oppr. Korr. Fargetemperatur	3000 K
Oppr. Fargegjengivelsesindeks	≥80
Opprinnelig kromatisitet	(0.42, 0.39) SDCM <3
Opprinnelig inngangseffekt	38.5 W
Strømforbruktoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

Bruksforhold


For omgivelsestemperaturer mellom	+10 to +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871869916792900
Produktnavn for bestilling	RS742B LED395/PW930 PSU-E WB WH
EAN/UPC – produkt	8718699167929
Bestillingskode	16792900
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	1
Materialenr. (12NC)	910500459497
Nettvekt (stykk)	0,600 kg



LuxSpace Accent Compact Elbow

Målskisse




LuxSpace Accent RS730B-RS752B

Fotometriske data



IFPC1_RS742B1xLED39SPW9WB

IFAS1_RS742B1xLED39SPW9WB



IFCC1_RS742B1xLED39SPW9WB

LuxSpace Accent Compact Elbow

