



GreenSpace Accent Cardanic

RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Cardanic, 14.4 W, 1700 lm, 3000 K, Bredstrålande ljusfördelning, Vit

Med GreenSpace Accent-familjen kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED, och dra nytta av fördelarna med såväl Philips PerfectAccent-ljuskvaliteten som de betydande energibesparingarna – till en rimlig inledande investeringskostnad. GreenSpace Accent Cardanic har standardmått och särskilda ljusflöden för snabb och enkel eftermontering. Armatyren finns även tillgänglig med särskilda ljusrecept som framhäver skyltade kläder och andra varor på allra bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne i vår katalog för livsmedel och kläder.

Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

Produktdata

Allmän information		LED based luminaires – januari 2018*: Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Lampfamiljskod	LED17S [LED module, system flux 1700 lm]	
Socket	- [-]	
Utbytbar ljuskälla	Nej	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	
Driftdon	-	
Driftdon ingår	Ja	Produktfamiljskod
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of	
		Lighting Technology
		LED

GreenSpace Accent Cardanic

Värde trappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Ljusflöde	1 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	118,0555555555556 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	830 varmvit
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Opaliserad, satiniserad av polykarbonat
Armaturens ljusstrålefördelning	36°

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Ingåendetid	240 ms
Effektförbrukning	14,4 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	32

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +25 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium

Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostad
Total höjd	135 mm
Total diameter	190 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.4338, 0.4030)
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH
Fullständigt produktnamn	RS343B LED17S/830 PSU-E WB WH
Full EOC	871869916793600
Beställningsnummer	16793600
Materialnummer (12NC)	910500459498
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699167936
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699167936

GreenSpace Accent Cardanic

Måttskiss

