



# GreenSpace Accent Fixed

## RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Fixed, 23.5 W, 2800 lm, 4000 K, Bredstrålande ljusfördelning, Vit

Med GreenSpace Accent-serien kan butiksinnehavare och fastighetsägare uppgradera från CDM till LED och dra nytta av fördelarna med Philips PerfectAccent-ljuskvaliteten och betydande energibesparingar – till en låg investeringskostnad. GreenSpace Accent Fixed har standardmått och särskilda ljusflöden för att underlätta vid eftermontering. GreenSpace Accent Fixed kompletterar atmosfären i din butik med hjälp av flexibel allmänbelysning med ett brett urval spridningsvinklar och ljuseffekter som framhäver dina skyltade kläder och färska matvaror på bästa sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

### Varning och Säkerhet

- Vid underhåll måste produkten stängas av och kylas ned
- Produkten ska installeras utom räckhåll. När produkten är varm får den endast vidröras med en isolerande handske

### Produktdata

| Allmän information     |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utbytbar ljuskälla     | Nej                                                                                                              | Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10. |
| Antal driftdonsenheter | 1 enhet                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| Driftdon ingår         | Ja                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
| Kommentarer            | * – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": |                                                                                                                                                                        |
| Produktfamiljskod      |                                                                                                                  | RS340B [GreenSpace Accent Fixed]                                                                                                                                       |
| Lighting Technology    |                                                                                                                  | LED                                                                                                                                                                    |

# GreenSpace Accent Fixed

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Värdetrappa                     | Prestanda                              |
| CE-märkning                     | Ja                                     |
| Garantitid                      | 5 år                                   |
| Säkerhetsmärkning, antändlighet | För montering på normalantändliga ytor |
| ENEC-märkning                   | ENEC-märkning                          |
| Glödtrådtest                    | Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s    |
| EU RoHS-kompatibel              | Ja                                     |

## Ljusteknik

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ljusflöde                       | 2 800 lm                     |
| Korrelerad färgtemperatur (nom) | 4000 K                       |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)    | 119,14893617021276 lm/W      |
| Färgåtergivningsindex           | ≥80                          |
| Ljuskällans spridningsvinkel    | 120 °                        |
| Ljuskällans färg                | 840 neutralvit               |
| Optiktyp                        | Bredstrålande ljusfördelning |
| Armaturens ljusstrålefördelning | 36°                          |

## Drift och elektricitet

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Ingångsspänning                                        | 220–240 V   |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz |
| Ingående ström                                         | 18,6 A      |
| Ingåendetid                                            | 0,240 ms    |
| Effektförbrukning                                      | 23,5 W      |
| Effektfaktor (fraktion)                                | 0.9         |
| Anslutning                                             | -           |
| Kabel                                                  | -           |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) | 34          |

## Temperatur

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | +10 till +25 °C |
|----------------------|-----------------|

## Styrenheter och dimring

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Dimbar                            | Nej                                    |
| Driftdon/strömenhet/transformator | Strömförsörjningsenhet, extern (på/av) |
| Konstant ljusflöde                | Nej                                    |

## Mekanik och armaturhus

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Armaturhusets material | Aluminium                             |
| Material i reflektor   | Belagd med polykarbonat och aluminium |

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Material i optiken – LOV                    | Polykarbonat |
| Optisk kupa/linsmaterial – LOV              | Polykarbonat |
| Fixation material                           | Stål         |
| Armaturhusets färg                          | Vit          |
| Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV | Frostad      |
| Total höjd                                  | 112 mm       |
| Total diameter                              | 190 mm       |

## Användning och godkännande

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Kod för kapslingsklass          | IP20 [Petskyddad]     |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK02 [0,2 J standard] |
| Skyddsklass IEC                 | Säkerhetsklass II     |

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tolerans för ljusflöde     | +/-10%              |
| Initial kromaticitet       | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| Energiförbrukningstolerans | +/-10%              |

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim | 5 % |
| Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)      | L80 |

## Användningsförhållanden

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Prestanda omgivningstemperatur Tq | 25 °C |
| Lämplig för slumpmässig brytning  | Ja    |

## Produktdata

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH |
| Fullständigt produktnamn                  | RS340B LED27S/840 PSU-E WB WH |
| Full EOC                                  | 871869917197100               |
| Beställningsnummer                        | 17197100                      |
| Materialnummer (12NC)                     | 910500459723                  |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                             |
| EAN/UPC – Produkt/fodral                  | 8718699171971                 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 1                             |
| EAN/UPC – Hölje                           | 8718699171971                 |

## GreenSpace Accent Fixed

### Måttskiss

