



GreenSpace Accent Fixed

RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH

GreenSpace Accent Fixed, 25.5 W, 2700 lm, 3000 K, Bred stråle, Hvid

Takket være GreenSpace Accent-familien kan forhandlere og bygningsoperatører nu skifte fra CDM til LED-belysning og nyde godt af betydelige energibesparelser til en relativt rimelig startinvestering. Denne GreenSpace Accent downlight har almindelige udkæringer og specifikke lumenpakker, hvilket gør eftermontering hurtig og nem. Derudover tilbyder de faste downlights flere muligheder for systemintegration og dæmpning – kablede såvel som trådløse. For mode- og fødevarerforhandlere er hver GreenSpace Accent downlight tilgængelig med særlige LED-nuancer og LED-løsninger til f.eks. friske fødevarer, så varerne fremstår i det allerbedste lys. Se katalogsiderne vedrørende mode og fødevarer for at læse mere om PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost og Champagne.

Advarsler og sikkerhed

- Under vedligeholdelse skal produktet være slukket og nedkølet
- Produktet skal installeres uden for rækkevidde. Det er kun muligt at manipulere produktet med en isoleringshandske, når det er varmt.

Produkt data

Generelle oplysninger		luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Udskiftelig lyskilde	Nej	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	
Driver inkluderet	Ja	
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based	

GreenSpace Accent Fixed

Produktseriekode	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]
Lighting Technology	LED
Plan	ydelse
CE-mærke	Ja
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	2.700 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	105,88235294117646 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥90
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskilde farve	Premium hvid med CRI ≥90
Optiktype	Bred stråle
Lampens lysstrålespedning	36°

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	18,6 A
Starttid	0,240 ms
Strømforbrug	25,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	-
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	34

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +25 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Ekstern strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
------------------------	-----------

Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Matteret
Samlet højde	112 mm
Samlet diameter	190 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH
Det fulde produkt navn	RS340B LED27S/PW930 PSU-E WB WH
Full EOC	871869917201500
Ordrekode	17201500
Materialenr. (12NC)	910500459727
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699172015
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699172015

GreenSpace Accent Fixed

Målskitse

