



# GreenSpace Accent Fixed

## RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L

GreenSpace Accent Fixed, 31 W, 2700 lm, 3000 K, Middelbrede bundel, Wit

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar LED-verlichting en profiteren van aanzienlijke energiebesparingen tegen een redelijke initiële investering. Deze reguliere inbouwopening van de GreenSpace Accent downlight en speciale lichtopbrengsten maken latere installaties snel en gemakkelijk. Verder bieden de vaste downlights meerdere systeemintegraties en dimopties, inclusief bedrading en draadloos. Voor modezaken en voedselverkopers is elk GreenSpace Accent downlight beschikbaar met speciale LED-opties en LED-verlichtingsrecepten voor voedsel, zodat de producten in het beste licht getoond worden. Bekijk onze cataloguspagina's voor mode en voedsel voor meer informatie over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

### Product gegevens

| Algemene informatie   |        |
|-----------------------|--------|
| Lichtbron vervangbaar | Nee    |
| Aantal VSA's          | 1 unit |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja     |

#### Opmerkingen:

\*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst

## GreenSpace Accent Fixed

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10. |
| Code productfamilie       | RS340B [GreenSpace Accent Fixed]                                                                                            |
| Lamptype                  | LED                                                                                                                         |
| Waardeschaal              | Beter                                                                                                                       |
| CE-markering              | Ja                                                                                                                          |
| Garantieperiode           | 5 jaar                                                                                                                      |
| Brandbaarheidsmarkering   | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken                                                                              |
| ENEC-markering            | ENEC-markering                                                                                                              |
| Gloeidraadtest            | Temperatuur 650 °C, duur 30 s                                                                                               |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja                                                                                                                          |

### Gegevens lichttechniek

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Lichtstroom                          | 2.700 lm                   |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                     |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 87 lm/W                    |
| Kleurweergave-index (CRI)            | ≥90                        |
| Bundelhoek van lichtbron             | 120 graden                 |
| Kleur lichtbron                      | Eersteklas wit met CRI ≥90 |
| Optiektype                           | Middelbrede bundel         |
| Bundelspreiding armatuur             | 24°                        |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V                                        |
| Ingangsfrequentie                       | 50 to 60 Hz                                          |
| Aanloopstroom                           | 18,6 A                                               |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 0,240 ms                                             |
| Energieverbruik                         | 31 W                                                 |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                                                  |
| Aansluiting                             | 3-polige plug-in connector, Wieland/Adels-compatibel |
| Kabel                                   | Kabel met 3-polige Wieland/Adels-compatibele stekker |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 34                                                   |

### Operationele temperatuur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +25 °C |
|----------------------------|----------------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Dimbaar                  | Nee                            |
| Driver/VSA               | Externe voedingsunit (aan/uit) |
| Constante lichtopbrengst | Nee                            |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Materiaal behuizing              | Aluminium                        |
| Reflectormateriaal               | Polycarbonaat, aluminium coating |
| Materiaal optiek                 | Polycarbonaat                    |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polycarbonaat                    |
| Fixation material                | Staal                            |
| Kleur behuizing                  | Wit                              |
| Afwerking optische lichtkap/lens | Mat                              |
| Totale hoogte                    | 112 mm                           |
| Totale diameter                  | 190 mm                           |

### Keurmerken en classificaties

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Beschermingsklasse     | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie       | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II              |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%              |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.42, 0.39) SDCM<3 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10%              |

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur                       | L80 |

### Toepassingsomstandigheden

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Geschikt voor willekeurige schakeling  | Ja    |

### Productgegevens

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling      | RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L |
| Volledige productnaam            | RS340B LED27S/PW930 PSU-E MB II WH CW-L |
| Full EOC                         | 871869917206000                         |
| Bestelcode                       | 17206000                                |
| Materiaalnr. (12NC)              | 910500459732                            |
| Lokale code                      | RS340B27P9PMBW3                         |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718699172060                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                       |
| EAN/UPC - Case                   | 8718699172060                           |

## GreenSpace Accent Fixed

### Maatschets

