



GreenSpace Accent Fixed

RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH

GreenSpace Accent Fixed, 31.5 W, 3900 lm, 3000 K, Bardzo szeroki rozsył światła, Biel

Dzięki rodzinie opraw GreenSpace Accent właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz przejść z technologii CDM na LED i czerpać korzyści z jakości światła oferowanej przez optykę PerfectAccent firmy Philips, jak również ze znacznych oszczędności energii — wszystko dzięki rozsądnej inwestycji początkowej. Regularny otwór montażowy w oprawie GreenSpace Accent Fixed sprawia, że instalacja jest szybka i prosta. GreenSpace Accent Fixed to doskonałe rozwiązanie dla sklepu oferujące elastyczne oświetlenie ogólne z wieloma typami optyki do wyboru oraz ze specjalnymi wersjami barwy światła, które umożliwiają najlepsze wyeksponowanie odzieży i świeżej żywności. Sprawdź sekcje „Moda” i „Żywność” w naszym katalogu, aby dowiedzieć się więcej o barwach światła CrispWhite, PremiumWhite, FreshFood Meat i FreshFood Champagne.

Dane produktu

Informacje ogólne		
Wymienne źródło światła	Nie	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	
W zestawie sterownik	Tak	
Uwagi	*- Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena wydajności opraw LED – styczeń 2018 r”): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.	
Rodzina produktów	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]	
Lighting Technology	LED	
Tier	Wydajność	
Znak CE	Tak	
Okres gwarancji	5 lat	
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	

GreenSpace Accent Fixed

Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Światłny	3 900 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	123,80952380952381 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥80
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Barwa źródła światła	830 barwa ciepło-biała
Typ optyki	Bardzo szeroki rozsył światła
Kąt rozsyłu światła oprawy	60°

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Prąd rozruchowy	18,6 A
Czas rozruchu	0,240 ms
Zużycie energii	31,5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	-
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	34

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +25°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transfornator	Zewnętrzny zasilacz (wł./wyt.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan

Materiał mocowania	Stal
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	Matowy
Całkowita wysokość	112 mm
Całkowita średnica	190 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromatyczność	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia T _a	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH
Pełna nazwa produktu	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH
Full EOC	871869917218300
Kod zamówienia	17218300
Materiał Nr (12NC)	910500459744
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718699172183
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718699172183

GreenSpace Accent Fixed

Rysunki techniczne

