

PHILIPS

Lighting



GreenSpace Accent Sabit

RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH

GreenSpace Accent Fixed - 830 sıcak beyaz - Power supply unit external (PSU) - Very wide beam - - - Güvenlik sınıfı II - White

GreenSpace Accent ailesi sayesinde, perakendeciler ve bina yöneticileri artık gereken CDM - LED geçişini yaparak mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü makul bir başlangıç yatırımı karşılığında. GreenSpace Accent Sabit modelinin standart kurulum ve özel lümen paketleri, geliştirilebilir kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar.;Mağazanızın ideal aydınlatma planını tamamlayan GreenSpace Accent Sabit, sunulan giysileri ve taze gıdaları en iyi ışıkta sergilemenizi sağlarken özel ışık tonları seçenekleriyle genel aydınlatmanızı destekler. Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza göz atarak CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat ve Fresh Food Champagne hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Koruma sınıfı IEC	
Işık kaynağının ışın açısı	120 °	Güvenlik sınıfı II	
Işık kaynağı rengi	830 sıcak beyaz	Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	Alev alma işareti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Sürücü birimi sayısı	1 unit	CE işareti	CE mark
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSU-E [Power supply unit external (PSU)]	ENEC işareti	ENEC mark
Sürücü dahildir	Evet	Garanti süresi	5 yıl
Optik sistem türü	VWB [Very wide beam]	Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	60°		
Bağlantı	-		
Kablo	-		

GreenSpace Accent Sabit

	maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Sabit ışık çıkışı	No
MCB'deki ürün sayısı	34
RoHS işareti	RoHS mark
Product Family Code	RS340B [GreenSpace Accent Fixed]

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Kalkış Akımı	18,6 A
Ani akım süresi	0,240 ms
Güç Faktörü (Min)	0.9

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbonat alüminyum kaplamalı
Optik sistem malzemesi	Polycarbonate
Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbonat
Sabitleme malzemesi	Steel
Optik kapak/lens kaplaması	Buzlu
Toplam yükseklik	112 mm
Toplam çap	190 mm
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0.2 J standard]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Başlangıçtaki ışık Akısı	3900 lm
--------------------------	---------

Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	123,80952380952381 lm/W
Başlangıçtaki İlişkili Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	≥80
Başlangıç Renk Türü	(0.43, 0.40) SDCM<3
Başlangıç giriş gücü	31.5 W
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	5 %
Lümen sürekliliği, 25° C - 50.000 sa faydalı kullanım ömrü sonunda	L80


Uygulama Koşulları

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 to +25 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

Ürün Verileri



Tam ürün kodu	871869917218300
Sipariş ürün adı	RS340B LED39S/830 PSU-E VWB WH
EAN/UPC - Ürün	8718699172183
Sipariş kodu	17218300
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
Malzeme No. (12NC)	910500459744
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,800 kg

Boyutlu çizim




GreenSpace Accent RS340B-RS343B

Fotometrik bilgi



IFCC1_RS340B1xLED39S830VWB

IFAS1_RS340B1xLED39S830VWB



IFPC1_RS340B1xLED39S830VWB

