



# StoreSet

## SM505S LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25W BK

StoreSet trunking, 830 blanco cálido, Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI y flujo luminoso constante, Óptica doble asimétrica de haz ancho 25°, Negro

Los destinos comerciales de hoy en día consisten en crear experiencias que atraigan y retengan a los clientes. StoreSet añade ambiente al establecimiento introduciendo contraste y rompiendo las tradicionales líneas continuas de luz. Una variedad de formas de haz, combinada con una excelente calidad de luz, garantizan que la mercancía cobre todo el protagonismo, al mismo tiempo que permite crear una variedad de ambientes diferentes. Los paneles StoreSet son ligeros y pueden conectarse fácilmente en carriles de alimentación o a un eje central Maxos fusion. La instalación es sencilla y, si las necesidades cambian, solo hay que adaptar la iluminación recolocando los paneles y las luminarias a lo largo del carril o del eje central. Esto convierte a StoreSet en una herramienta verdaderamente flexible y no lineal para crear ambientes de tienda que venden.

### Advertencias y seguridad

- La carcasa y las superficies ópticas solo se deben limpiar con un paño sin pelusas ni detergentes.

### Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Comentarios	*-Según el informe guía de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires" de enero de 2018, estadísticamente no existe una diferencia relevante en el mantenimiento lumínico entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor de vida útil medio (B50) también es representativo para el valor B10.
Código de gama de producto	SM505S [StoreSet trunking]
Lighting Technology	LED
Escalera de valor	Avanzada

Marca CE	Sí
Periodo de garantía	5 años
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Conforme con EU RoHS	Sí

#### Datos técnicos de la luz

Flujo luminoso	9.000 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	122 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	≥80
Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Tipo de óptica	Óptica doble asimétrica de haz ancho 25°
Apertura del haz de luz de la luminaria	86° x 92°
Índice de deslumbramiento unificado CEN	Not applicable

#### Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Consumo de energía CLO inicial	59 W
Average CLO power consumption	66.4 W
Consumo de energía CLO final	73.8 W
Corriente de arranque	22 A
Tiempo de irrupción	0,275 ms
Consumo de energía	74 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Unidad de conexión de 7 polos
Cable	-
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	24

#### Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +40 °C
-------------------------------	-----------------

#### Controles y regulación

Regulable	Sí
Driver/unidad de alimentación/ transformador	Unidad de fuente de alimentación con interfaz DALI y flujo luminoso constante
Interfaz de control	DALI
Flujo luminoso constante	Sí

#### Mecánicos y de carcasa

Material de la carcasa	Plástico
Material del reflector	Acero
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato

Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cierre óptico/lente	Transparente
Longitud global	575 mm
Anchura global	184 mm
Altura global	89 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	89 x 184 x 575 mm

#### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

#### Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.43, 0.40) SDCM<3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

#### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	10 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L80

#### Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	1%
Adecuado para conmutación aleatoria	Sí

#### Datos de producto

Nombre de producto del pedido	SM505S LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25W BK
Nombre completo del producto	SM505S LED90S/830 PSD-CLO-VLC DA25W BK
Full EOC	871869917247300
Código de pedido	17247300
Código 12NC	910500459772
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699172473
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Embalaje con código EAN/UPC	8718699172473

Plano de dimensiones

