



StoreSet

SM505S LED90S/840 PSD-VLC WB WH

StoreSet trunking, 840 neutralvit, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, förberett (inbyggt) för VLC (Visual Light Communication), Bredstrålande ljusfördelning, Vit

Dagens butiksmiljöer lägger fokus på att skapa upplevelser som lockar kunderna att stanna kvar. StoreSet förbättrar stämningen i din butik genom att skapa kontraster och bryta upp de traditionella kontinuerliga ljuslinjerna. Ett urval av former på ljuskäglan och utmärkt ljusqualität framhäver skyltade varor och gör det enkelt att skapa rätt stämning. StoreSet väger mindre än vanliga armaturer och kan enkelt monteras på strömskenor. Installationen är enkel och du kan lätt flytta armaturerna längs skenan vid behov, vilket gör StoreSet till ett mycket flexibelt verktyg för att skapa den perfekta stämningen i din butik.

Varning och Säkerhet

- Skärmtaket och de optiska ytorna får endast rengöras med en luddfri trasa och utan rengöringsmedel.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför

	gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.
Produktfamiljskod	SM505S [StoreSet trunking]
Lighting Technology	LED
Värdegrappa	Specifikation
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Ljusteknik

Ljusflöde	9 000 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	134 lm/W
Färgåtergivningindex	≥80
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	85° x 85°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	– W
Average CLO power consumption	– W
Ingående ström	22 A
Ingåendetid	0,275 ms
Effektförbrukning	67 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	7-polig anslutningsenhet
Kabel	–

Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max) 24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt, förberett (inbyggt) för VLC (Visual Light Communication)
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Plast
Material i reflektor	Stål
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	Stål
Armaturhusets färg	Vit

Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	575 mm
Total bredd	184 mm
Total höjd	89 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	89 x 184 x 575 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	–
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	SM505S LED90S/840 PSD-VLC WB WH
Fullständigt produktnamn	SM505S LED90S/840 PSD-VLC WB WH
Full EOC	871869917251000
Beställningsnummer	17251000
Materialnummer (12NC)	910500459776
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699172510
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699172510

Måttskiss

