



GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle, Hvit

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene fra lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser. Alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projectors vanlige 3C-adapter og spesifikke lumenpakker gjør ettermontering rask og enkel. For mote- og matbutikker er GreenSpace Accent-lyskaster tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Sjekk vår Mote- og Matkatalogsider for å finne ut mer om CrispWhite, PremiumWhite, Ferskmat kjøtt og Ferskmat champagne.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Produktseriekode	ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR]
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driver inkludert	Ja	CE-merke	Ja
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Garantiperiode	5 år
		Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
		ENEC-merke	ENEC-merke
		Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
		I samsvar med EU RoHS	Ja

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

Teknisk belysning	
Lysytelse	2 800 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	119,14893617021276 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Bred lysstråle
Armatur lysstråle spredning	38°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	20,4 A
Innløpstid	0,195 ms
Effektforbruk	23,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	24
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar

Total lengde	182 mm
Total bredde	114 mm
Total høyde	193 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	193 x 114 x 182 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Strømforkbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
50000 h	
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH
Fullstendig produktnavn	ST320T LED27S/840 PSD-VLC WB WH
Full EOC	871869917277000
Bestillingskode	17277000
Materialenr. (12NC)	910500459785
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699172770
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699172770

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

Målskisse

