



GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

ST320T LED39S/840 PSD-VLC WB WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR, 840 nøytralhvit, Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle, Hvit

Takket være GreenSpace Accent-familien kan detaljister og bygningsoperatører bytte fra CDM til LED og dra nytte av fordelene fra lyskvaliteten til Philips PerfectAccent, samt betydelige energibesparelser. Alt dette med en rimelig investeringskostnad. GreenSpace Accent Projectors vanlige 3C-adapter og spesifikke lumenpakker gjør ettermontering rask og enkel. For mote- og matbutikker er GreenSpace Accent-lyskaster tilgjengelig med spesielle lysvarianter og LED-oppskrifter, slik at klærne og matvarene kan vises i et best mulig lys. Sjekk vår Mote- og Matkatalogsider for å finne ut mer om CrispWhite, PremiumWhite, Ferskmat kjøtt og Ferskmat champagne.

Produktdata

| Generell informasjon | | Produktseriekode | ST320T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR] |
|-------------------------|---|-----------------------|---|
| Lyskilden kan byttes ut | Nei | Lighting Technology | LED |
| Antall utstyrsenheter | 1 enhet | CE-merke | Ja |
| Driver inkludert | Ja | Garantiperiode | 5 år |
| Merknader | * – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10. | Brennbarhetsmerke | For montering på normalt antennebare overflater |
| | | ENEC-merke | ENEC-merke |
| | | Test av glødetråd | Temperatur 650 °C, varighet 5 sek |
| | | I samsvar med EU RoHS | Ja |

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

| Teknisk belysning | |
|---|-------------------------|
| Lysytelse | 3 800 lm |
| Korrelert fargetemperatur (nom) | 4000 K |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom) | 120,63492063492063 lm/W |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI) | ≥80 |
| Spredningsvinkel på lyskilden | 120 grad(er) |
| Lyskildefarge | 840 nøytralhvit |
| Optisk type | Bred lysstråle |
| Armatur lysstråle spredning | 38° |
| Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) | Not applicable |

| Drift og elektronikk | |
|--|-------------|
| Inngangsspenning | 220–240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Startstrøm | 24,9 A |
| Innløpstad | 0,186 ms |
| Effektforbruk | 31,5 W |
| Effektfaktor (brøk) | 0.9 |
| Tilkobling | - |
| Kabel | - |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B | 27 |

| Temperatur | |
|----------------------|----------------|
| Omgivelsestemperatur | +10 til +40 °C |

| Kontroller og dimming | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Kan dimmes | Ja |
| Driver/kraftenhet/transformator | Strømforsyningsenhet (på/av) |
| Kontrollgrensesnitt | DALI |
| Konstant lyseffekt (CLO) | Nei |

| Mekanikk og innfatning | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Innfatningsmateriale | Aluminium |
| Reflektormateriale | Belegg av polykarbonataluminium |
| Optisk materiale | Polykarbonat |
| Optisk deksel/linsemateriale | Polymetylmetakrylat |
| Fixation material | Polyamid |
| Innfatningsfarge | Hvit |
| Optisk deksel/linsefinish | Klar |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Total lengde | 182 mm |
| Total bredde | 114 mm |
| Total høyde | 193 mm |
| Mål (høyde x bredde x høyde) | 193 x 114 x 182 mm |

| Godkjenning og bruksområde | |
|-------------------------------|------------------------|
| Ingress beskyttelseskode | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard] |
| IEC-beskyttelsesklasse | Sikkerhetsklasse II |

| Innledende ytelse (i samsvar med IEC) | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Lysstrømtoleranse | +/-10% |
| Innledende kromatisitet | (0.38, 0.38) SDCM<3 |
| Strømforkbrukstoleranse | +/-10% |

| Ytelse over tid (i samsvar med IEC) | |
|--|-----|
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5 % |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h | L80 |

| Bruksforhold | |
|--------------------------------|-------|
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq | 25 °C |
| Maksimalt dimmenivå | 1% |
| Egnet for tilfeldig veksling | Ja |

| Produktdata | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | ST320T LED39S/840 PSD-VLC WB WH |
| Fullstendig produktnavn | ST320T LED39S/840 PSD-VLC WB WH |
| Full EOC | 871869917281700 |
| Bestillingskode | 17281700 |
| Materialenr. (12NC) | 910500459789 |
| SAP-teller – antall per pakke | 1 |
| EAN/UPC – produkt/boks | 8718699172817 |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 1 |
| EAN/UPC – boks | 8718699172817 |

GreenSpace Accent-lyskaster Gen1

Målskisse

