



# Greenspace Accent projector

## ST320S LED39S/830 PSU VWB WH

GSA PROJECTOR MAXOS FUSION, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione (On/Off), Fascio extra largo, Bianco

Grazie alla famiglia di prodotti GreenSpace Accent, adesso commercianti e gestori di edifici possono effettuare il passaggio dalle sorgenti CDM a quelle LED e beneficiare dei vantaggi offerti da Philips PerfectAccent in termini di qualità della luce e significativi risparmi energetici, il tutto a fronte di un investimento iniziale ragionevole. L'adattatore 3C regolare e i pacchetti lumen specifici del proiettore GreenSpace Accent rendono l'installazione retrofit rapida e semplice. Per i rivenditori che operano nel campo della moda e dei generi alimentari, il proiettore GreenSpace Accent è disponibile con speciali soluzioni luminose e LED per mostrare al meglio i capi d'abbigliamento e i prodotti alimentari freschi. Consulta le pagine del nostro catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari per ulteriori informazioni su CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat e Fresh Food Champagne.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa sostituibile | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Numero di riduttori            | 1 unità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Driver incluso                 | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Note                           | * Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10. |  |
| Codice famiglia prodotto       | ST320S [GSA PROJECTOR MAXOS FUSION]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Lighting Technology            | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Marchio CE                     | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Periodo di garanzia            | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Marchio di infiammabilità      | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Marchio ENEC                   | Marchio ENEC                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Test filo incandescente        | Temperatura 650 °C, durata 5 s                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

# Greenspace Accent projector

|                                                                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Conformità a RoHS EU                                              | Si                                   |
| <b>Dati tecnici di illuminazione</b>                              |                                      |
| Flusso luminoso                                                   | 3.900 lm                             |
| Temperatura del colore correlata                                  | 3000 K                               |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                           | 123,80952380952381 lm/W              |
| Indice di resa cromatica (CRI)                                    | ≥80                                  |
| Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa                 | 120 °                                |
| Colore sorgente luminosa                                          | 830 bianco caldo                     |
| Tipo di ottica                                                    | Fascio extra largo                   |
| Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa                        | 38°                                  |
| Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)                 | Not applicable                       |
| <b>Funzionamento e parte elettrica</b>                            |                                      |
| Tensione in ingresso                                              | 220-240 V                            |
| Frequenza di linea                                                | 50 to 60 Hz                          |
| Corrente di spunto                                                | 22 A                                 |
| Tempo di spunto                                                   | 0,260 ms                             |
| Consumo energetico                                                | 31,5 W                               |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                                  |
| Connessione                                                       | -                                    |
| Cavo                                                              | -                                    |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 20                                   |
| <b>Temperatura</b>                                                |                                      |
| Range temperatura ambiente                                        | Da +10 a +40° C                      |
| <b>Controlli e dimmerazione</b>                                   |                                      |
| Dimmerabile                                                       | No                                   |
| Driver/unità di potenza/trasformatore                             | Unità di alimentazione (On/Off)      |
| = Emissione luminosa costante                                     | No                                   |
| <b>Meccanica e corpo</b>                                          |                                      |
| Materiale del corpo                                               | Alluminio                            |
| Materiale del riflettore                                          | Polycarbonato rivestito in alluminio |
| Materiale ottico                                                  | Polycarbonato                        |
| Materiale copertura ottica/lenti                                  | Lente in polycarbonato metacrilato   |
| Materiale fissaggio                                               | Poliammide                           |
| Colore alloggiamento                                              | Bianco                               |

|                                                                                      |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Finitura copertura ottica/lenti                                                      | Trasparente                                  |
| Lunghezza complessiva                                                                | 190 mm                                       |
| Larghezza complessiva                                                                | 114 mm                                       |
| Altezza complessiva                                                                  | 193 mm                                       |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)                                        | 193 x 114 x 190 mm                           |
| <b>Approvazione e applicazione</b>                                                   |                                              |
| e una gestione termica                                                               | IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici                                         | IK02 [0,2 J standard]                        |
| Classe di protezione IEC:                                                            | Classe di isolamento II                      |
| <b>Performance iniziale (conforme a IEC)</b>                                         |                                              |
| Tolleranza al flusso luminoso                                                        | +/-10%                                       |
| Cromaticità iniziale                                                                 | (0.43, 0.40) SDCM<3                          |
| Tolleranza consumo energetico                                                        | +/-10%                                       |
| <b>Performance nel tempo (conforme a IEC)</b>                                        |                                              |
| Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h | 5 %                                          |
| Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore                                 | L80                                          |
| <b>Condizioni di applicazione</b>                                                    |                                              |
| Temperatura ambiente performance Tq                                                  | 25 °C                                        |
| Adatto per la commutazione casuale                                                   | Si                                           |
| <b>Dati del prodotto</b>                                                             |                                              |
| Nome prodotto ordine                                                                 | ST320S LED39S/830 PSU VWB WH                 |
| Nome completo prodotto                                                               | ST320S LED39S/830 PSU VWB WH                 |
| Full EOC                                                                             | 871869917304300                              |
| Codice d'ordine                                                                      | 17304300                                     |
| Codice materiale (12NC)                                                              | 910500459811                                 |
| Codice locale                                                                        | 17304300                                     |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione                                             | 1                                            |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                                                           | 8718699173043                                |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna                                          | 1                                            |
| EAN/UPC - Case                                                                       | 8718699173043                                |

## Greenspace Accent projector

### Disegno tecnico

