



GreenSpace Accent Projector Gen 1

ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK

GSA PROJECTOR MAXOS FUSION, Premium beyaz, CRI $\geq$ 90, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), Geniş ışın, Siyah

GreenSpace Accent ailesi sayesinde, perakendeciler ve bina yöneticileri artık gereken CDM - LED geçişini yaparak mükemmel Philips PerfectAccent ışık kalitesinin yanı sıra, sağladıkları önemli enerji tasarrufunun da tadını çıkarıyor; üstelik tümü mantıklı bir başlangıç yatırımı karşılığında. GreenSpace Projector modelinin standart 3C adaptörü ve özel lümen paketleri, retrofit kurulumun kolay ve hızlı yapılabilmesini sağlar. Moda ve gıda perakendecileri için, GreenSpace Accent Projector sunulan giysi ve taze gıda ürünlerini en iyi ışıktaki göstermek üzere özel ışık seçenekleri ve LED spektrumlarıyla kullanıma hazırdır. Moda ve Gıda katalog sayfalarımıza göz atarak CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat ve Fresh Food Champagne hakkında daha fazla bilgi edinin.

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır	ömrü (B50) değeri, aynı zamanda B10 değerini de yansıtır.	
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Ürün ailesi kodu	ST320S [GSA PROJECTOR MAXOS FUSION]
Tertibat dahildir	Evet	Aydınlatma Teknolojisi	LED
Açıklamalar	*-Aydınlatmayla ilgili "LED tabanlı aydınlatmaların performansını değerlendirme - Ocak 2018" adlı Lighting Europe rehberi makalesine göre: B50 ve örneğin B10 arasında lümen bakımı açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark yoktur. Bu nedenle, ortalama kullanım		
		CE işareti	Evet
		Garanti süresi	5 yıl
		Alev alma işareti	Normalde yanıcı yüzeylere montaj için
		ENEC işareti	ENEC işareti
		Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn.

GreenSpace Accent Projector Gen 1

EU RoHS ile uyumludur	Evet
-----------------------	------

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	3.900 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	101 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	≥90
Işık kaynağının ışın açısı	120 °
Işık kaynağı rengi	Premium beyaz, CRI≥90
Optik sistem türü	Geniş ışın
Aydınlatma armatürü ışık demeti yayılması	38°
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Ortalama CLO güç tüketimi	- W
Kalkış Akımı	12 A
Ani akım süresi	100 ms
Güç Tüketimi	38,5 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	-
Kablo	-
16 A tip B MCB'sindeki ürün sayısı	24

Sıcaklık

Ortam sıcaklığı aralığı	+10 - +40 °C
-------------------------	--------------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı)
Sabit ışık çıkışı	Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum
Reflektör malzemesi	Polikarbon alüminyum kaplı
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polimetil metakrilat
Sabitlenme malzemesi	Poliamit
Muhafaza Rengi	Siyah

Optik kapak kaplaması	Şeffaf
Toplam uzunluk	190 mm
Genel genişlik	114 mm
Genel yükseklik	193 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	193 x 114 x 190 mm

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]
Sürdürülebilirlik derecesi	-
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.42, 0.39) SDCM<3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama kullanım ömrü 50000 saatte	5 %
kontrol tertibatı arıza oranı	
Ortalama kullanım ömrü* 50000 saatte	L80
lümen bakım	

Uygulama Koşulları

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Rastgele anahtara uygun	Hayır

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK
Tam ürün adı	ST320S LED39S/PW930 PSU WB BK
Tam ürün kodu	871869917314200
Sipariş kodu	17314200
Malzeme No. (12NC)	910500459821
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718699173142
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	1
EAN/UPC - Kutu	8718699173142

GreenSpace Accent Projector Gen 1

Boyutlu çizim

