



# Éco-passeport

Maxos LED HE unité électrique

4MX850 491 LED66S/840 PSD-CLO NB WH



## Énergie

- Efficacité lumineuse à 0h du luminaire  
LED : 161 lm/W
- Intensité réglable : Oui



## Substances

- RoHS Compliance : Oui



## Recyclage

- Source lumineuse de substitution : Non

### Présentations des spécifications de nos produits

Chez Philips, nous nous efforçons de préserver le monde et de le rendre plus durable par le biais de l'innovation. Nos efforts en matière de développement durable sont reconnus mondialement et visibles entre autres à travers nos premières positions mondiales dans les classements du Dow Jones Sustainability Index et du Carbon Disclosure Project. Tout au long de notre processus d'éco-conception, nous nous concentrons sur la consommation d'énergie, le poids, le recyclage, le conditionnement, les substances et la durabilité de nos produits pour constater et continuer d'améliorer les performances environnementales de ceux-ci.

# PHILIPS

2018, septembre 28

Les données sont sujettes à changement

Code de commande : 88189799