



Maxos LED industry

4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI

Maxos Led Industry


Los clientes de los sectores industrial y minorista buscan soluciones de iluminación general con una amortización justificable que, además, cumplan todas las normas pertinentes para aplicaciones en supermercados y entornos industriales. Con una inversión limitada, Maxos LED ofrece el mejor ahorro de energía de su clase a la vez que proporciona altos niveles de iluminación con las temperaturas de color y factores de deslumbramiento requeridos. El sistema minimalista Maxos LED comprende placas de LED de potencia media intercambiables montadas sobre carriles estándar Maxos. Una selección de lentes que permite obtener un haz ancho o mediano aporta flexibilidad en la distribución de luz. En comparación con una instalación convencional con fluorescentes, esta solución LED de alta eficiencia permite amortizar la inversión en menos de tres años. Y todavía aporta más ventajas: Maxos LED es una solución a prueba de futuras evoluciones gracias a su plataforma de sistema LED actualizable.

Datos del producto

Información general		Código de pedido	
Product Family Code	4MX850 [Maxos Led Industry]	Código de pedido	08008299
Datos de producto		Cantidad por paquete	1
Código de producto completo	871869908008299	Numerador - Paquetes por caja exterior	3
Nombre de producto del pedido	4MX850 491 LED80S/840 PSD WB SI	N.º de material (12NC)	910500460502
EAN/UPC - Producto	8718699080082	Peso neto (pieza)	1,765 kg

Maxos LED industry

Plano de dimensiones



Maxos LED electr. units 4MX850-883

