



EcoStyle

ST440S LED19S/FMT PSU WB WH

EcoStyle track mounting, Ferskt kjøtt, Strømforsyningsenhet (på/av), Bred lysstråle, Sikkerhetsklasse II, Hvit

Butikkeiere kan nå få en rimelig LED-løsning. EcoStyle med LED og et dedikert reflektorsystem med kraftig effektbelysning, gjør at produktene i butikken vises fram på best mulig måte. EcoStyle monteres på skinner og finnes i et utvalg med svarte eller hvite overflater. Kombinasjonen av effektiv LED-teknologi og en innovativ kjøleribbe sikrer dessuten at dette er en pålitelig, langvarig løsning.

Produktdata

Generell informasjon		ENEC-merke	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 5 sek
Antall utstyrsenheter	1 enhet	I samsvar med EU RoHS	Ja
Driver inkludert	Ja	Teknisk belysning	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januar 2018": Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.	Lysytelse	1 900 lm
Produktseriekode	ST440T [EcoStyle track mounting]	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lighting Technology	LED	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	86 lm/W
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Garantiperiode	5 år	Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Lyskildefarge	Ferskt kjøtt
		Optisk type	Bred lysstråle
		Armatur lysstråle spredning	36°
		Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	Not applicable
		Drift og elektronikk	
		Inngangsspenning	220 til 240 V
		Line Frequency	50 to 60 Hz

Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	12,8 A
Innløpstid	208 ms
Effektforbruk	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.95
Tilkobling	-
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	50

Temperatur

Omgivelsestemperatur	0 til +35 °C
----------------------	--------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	Polyamid
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	175 mm
Total bredde	112 mm
Total høyde	200 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	200 x 112 x 175 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
--------------------------	------------------------

Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0.2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.40, 0.33) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80 50000 h

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST440S LED19S/FMT PSU WB WH
Fullstendig produktnavn	ST440S LED19S/FMT PSU WB WH
Full EOC	871869917853600
Bestillingskode	17853600
Materialenr. (12NC)	910500465063
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699178536
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699178536

Målskisse



