



GreenSpace Accent Pendant

PT320C LED17S/840 PSU MB WH

GSA Pendant Ceiling Mounted, 840 blanco neutro, Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado), Haz de luz medio, Blanco

Gracias a la familia GreenSpace Accent, los vendedores y operadores de edificios ahora pueden cambiar fácilmente de CDM a LED y disfrutar de los beneficios de la calidad de la luz de Philips PerfectAccent, así como de ahorros de energía importantes, todo por una inversión inicial razonable. GreenSpace Accent Pendant pueden instalarse en un adaptador 3C regular o en un montaje en techo con interfaz de carril para una instalación fácil y rápida. Para los vendedores de moda y alimentos, GreenSpace Accent Pendant también se encuentra disponible con matices especiales de luz y formas LED para iluminar las prendas y los alimentos frescos que se ofrecen con la mejor luz que existe. Consulta las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentos para obtener más información sobre CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat y Fresh Food Champagne.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Controlador incluido	Sí
Observaciones	*-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018": estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.
Código de la línea de productos	PT320C [GSA Pendant Ceiling Mounted]
Lighting Technology	LED
Nivel	Rendimiento
Marca CE	Sí
Período de garantía	5 años

GreenSpace Accent Pendant

Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca ENEC	Marca ENEC
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 5 s
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	1.800 lm
Temperatura de color correlacionada	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	125 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	≥80
Ángulo del haz de la fuente de luz	120 °
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo óptico	Haz de luz medio
Tipo de cubierta óptica	Difusor/cubierta de polimetilmetacrilato
Ampliación de haz de luz de la luminaria	24°
Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable

Operación y aspectos eléctricos

Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Corriente de irrupción	18,6 A
Tiempo de irrupción	0,240 ms
Consumo de energía	14,4 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	Cable de 3.0 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	34

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	+10 a +40 °C
-------------------------------	--------------

Controles y atenuación

Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio
Material del reflector	Aluminio y policarbonato

Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Polimetilmetacrilato
Material de fijación	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Transparente
Altura total	208 mm
Diámetro total	100 mm

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)

Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h	5 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* de 50.000 h	L80

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí

Información del producto

Nombre del producto del pedido	PT320C LED17S/840 PSU MB WH
Nombre del producto completo	PT320C LED17S/840 PSU MB WH
Full EOC	871869939147800
Código del pedido	910500465124
N.º de material (12NC)	910500465124
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699391478
Numerador: paquetes por caja externa	1
EAN/UPC - Caja	8718699391478

GreenSpace Accent Pendant

Plano de dimensiones

