



GreenSpace accentpendel

PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK

GSA Pendant Ceiling Mounted, PremiumWhite med CRI ≥ 90 ,
Strömförsörjningsenhet (på/av), Bredstrålande ljusfördelning,
Svart

GreenSpace Accent-serien ger butiksinnehavare och fastighetsägare möjlighet att enkelt byta från CDM till LED och nyttja fördelarna med ljuskvaliteten hos Philips PerfectAccent, samtidigt som energikostnaderna minskar avsevärt – allt till en skälig investeringskostnad. GreenSpace accentpendel kan installeras på en vanlig 3C-adapter eller på ett takmonteringsfäste för snabb och enkel installation. Kabeln kan kapas till rätt längd för att passa armaturens installationshöjd exakt. I kläd- och livsmedelsbutiker kan GreenSpace accentpendel användas med särskilda ljus- och LED-recept som framhäver kläder och färsk livsmedel på bästa tänkbara sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Produktdata

Allmän information		gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Produktfamiljskod	PT320C [GSA Pendant Ceiling Mounted]
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Lighting Technology	LED
Driftdon ingår	Ja	Värdetrappa	Prestanda
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför	CE-märkning	Ja
		Garantitid	5 år
		Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
		ENEC-märkning	ENEC-märkning
		Glödträdtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s

GreenSpace accentpendel

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Ljusteknik

Ljusflöde	1 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	102,40963855421685 lm/W
Färgåtergivningningsindex	≥90
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	PremiumWhite med CRI ≥ 90
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	24°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	18,6 A
Ingåendetid	0,240 ms
Effektförbrukning	16,6 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Kabelhärvor/kablar
Kabel	Kabel 3,0 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	34

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat

Fixation material	-
Armaturhusets färg	Svart
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total höjd	208 mm
Total diameter	100 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK
Fullständigt produktnamn	PT320C LED17S/PW930 PSU WB BK
Full EOC	871869939148500
Beställningsnummer	39148500
Materialnummer (12NC)	910500465125
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699391485
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699391485

GreenSpace accentpendel

Måttskiss

