



GreenSpace Accent pendel

PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK

GSA Pendant Track Mounted, Frisk kød, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, forberedt til VLC (Visual Light Communication) (ekstern), Meget bred stråle, Sort, RAL 9004

Med GreenSpace Accent-serien kan butikker og driftsansvarlige skifte fra CDM til LED og få gavn af fordelene ved Philips PerfectAccent-belysningskvaliteten samt betydelige energibesparelser – alt sammen med en attraktiv startinvestering. GreenSpace Accent-pendlen kan monteres på en almindelig 3C-adapter eller på et loftsbeslag med skinnegrænseflade, der gør monteringen hurtig og nem. Kablet kan afkortes til den perfekte længde, så det passer til lysarmaturets installationshøjde. Tøj- og fødevarerbutikker kan udnytte fordelene ved GreenSpace Accent-pendlen med særlige lysnuancer og LED-løsninger, som sætter tøjet og de friske fødevarer i det bedste lys. Læs siderne vedrørende mode og fødevarer i vores katalog og oplev CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat og Fresh Food Champagne.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Udskiftelig lyskilde	Nej		middeldriftslevetiden (B50) også B10-værdien.
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Produktseriekode	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]
Driver inkluderet	Ja	Lighting Technology	LED
Bemærkninger	*-Ifølge Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": er der statistisk ingen relevant forskel mellem bevarelse af lumen for B50 og for eksempel B10. Derfor repræsenterer værdien for	Plan	ydelse
		CE-mærke	Ja
		Garantiperiode	5 år
		Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
		ENEC-mærke	ENEC-mærke

GreenSpace Accent pendel

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Lysteknisk

Lysstrøm	1900 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥85
Lyskildens spredningsvinkel	120 °
Lyskildefarve	Frisk kød
Optiktype	Meget bred stråle
Optikafskærmningstype	Skål/afskærmning i polymetylmethacrylat
Lampens lysstrålespedning	30°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	Not applicable

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	20,4 A
Starttid	195 ms
Strømforbrug	22 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Tilledninger/kabler
Kabel	3,0 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	24

Temperatur

Omgivende temperaturområde	+10 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, forberedt til VLC (Visual Light Communication) (ekstern)
Kontrolgrænseflade	DALI
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat, aluminiumbelagt

Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Sort, RAL 9004
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	208 mm
Samlet diameter	100 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.406, 0.350) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Maksimalt dæmpningsniveau	1%
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Produktdata

Ordreproduktnavn	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK
Det fulde produktnavn	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK
Full EOC	871869939151500
Ordrekode	39151500
Materialenr. (12NC)	910500465128
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699391515
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718699391515

GreenSpace Accent pendel

Målskitse

