



GreenSpace Accent Pendant

PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK

GSA Pendant Track Mounted, Świeże mięso, Zasilacz z obsługą interfejsu DALI, obsługa Visual Light Communication (VLC) (zintegrowana), Bardzo szeroki rozsył światła, Czarny RAL 9004

Dzięki rodzinie opraw oświetleniowych GreenSpace Accent właściciele sklepów i obsługa budynków mogą teraz przejść z technologii CDM na LED i cieszyć się jakością oświetlenia oferowaną przez oprawy PerfectAccent firmy Philips oraz znacznymi oszczędnościami energii — a wszystko dzięki rozsądnej inwestycji początkowej. Oprawy GreenSpace Accent Pendant można zainstalować, wykorzystując standardowy adapter na szynoprzewód 3C lub mocowanie do sufitu z prowadnicą w celu szybkiego i prostego montażu. Kabel można przyciąć na odpowiednią długość, aby doskonale dopasować go do wysokości instalacji. Dla sklepów spożywczych i salonów mody oprawy te są dostępne ze specjalnymi elementami akcentującymi LED, które pozwalają zaprezentować oferowane ubrania i świeżą żywność w jak najlepszym świetle. Sprawdź sekcje „Moda” i „Żywność” w naszym katalogu, aby dowiedzieć się więcej o barwach światła CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat i Fresh Food Champagne.

Dane produktu

Informacje ogólne		wydajności opraw LED – styczeń 2018 r*): statystycznie nie ma różnicy w utrzymaniu strumienia świetlnego między B50 a na przykład B10. W związku z tym , średnia trwałość użytkowa (B50) jest taka sama, jak B10.
Wymienne źródło światła	Nie	
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	
W zestawie sterownik	Tak	
Uwagi	* - Na podstawie dokumentu Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018” („Ocena	
Rodzina produktów		PT320T [GSA Pendant Track Mounted]

GreenSpace Accent Pendant

Lighting Technology	LED
Tier	Wydajność
Znak CE	Tak
Okres gwarancji	5 lat
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia

Strumień Świetlny	1 900 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	86 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥85
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Barwa źródła światła	Świeże mięso
Typ optyki	Bardzo szeroki rozsył światła
Typ klosza	Pokrywa polimetakrylanowa
Kąt rozsyłu światła oprawy	30°
Wskaźnik ograniczenia oślnienia CEN	Not applicable

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Początkowe zużycie energii CLO	- W
Średnie zużycie energii CLO	- W
Prąd rozruchowy	20,4 A
Czas rozruchu	195 ms
Zużycie energii	22 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.9
Połączenie	Przewody przyłączeniowe / kable
Przewód	Przewód 3,0 m bez wtyczki
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	24

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od +10°C do +35°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatork	Zasilacz z obsługą interfejsu DALI, obsługa Visual Light Communication (VLC) (zintegrowana)
Interfejs sterowania	DALI
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	Aluminium
Materiał reflektora	Pokryty poliwęglanem i aluminium
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	Polimetakrylan metylu
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Czarny RAL 9004
Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Całkowita wysokość	208 mm
Całkowita średnica	100 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa chromaticzność	(0.406, 0.350) SDCM<3
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania* 50 000 godz.	L80

Warunki dotyczące zastosowań

Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Maksymalny poziom przyciemnienia	1%
Nadaje się do losowego przełączania	Nie

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK
Pełna nazwa produktu	PT320T LED19S/FMT PSD-VLC VWB BK
Full EOC	871869939151500
Kod zamówienia	39151500
Materiał Nr (12NC)	910500465128
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699391515
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC – Opakowanie	8718699391515

GreenSpace Accent Pendant

Rysunki techniczne

