



GreenSpace accentpendel

PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI

GSA Pendant Track Mounted, Nätaggregat med DALI-gränssnitt, Bredstrålande ljusfördelning, Silver

GreenSpace Accent-serien ger butiksinnehavare och fastighetsägare möjlighet att enkelt byta från CDM till LED och nyttja fördelarna med ljuskvaliteten hos Philips PerfectAccent, samtidigt som energikostnaderna minskar avsevärt – allt till en skälig investeringskostnad. GreenSpace accentpendel kan installeras på en vanlig 3C-adapter eller på ett takmonteringsfäste för snabb och enkel installation. Kabeln kan kapas till rätt längd för att passa armaturens installationshöjd exakt. I kläd- och livsmedelsbutiker kan GreenSpace accentpendel användas med särskilda ljus- och LED-recept som framhäver kläder och färska livsmedel på bästa tänkbara sätt. Läs mer om CrispWhite, PremiumWhite, Fresh Food Meat och Fresh Food Champagne under Butiker, hotell och restauranger på vår hemsida.

Produktdata

Allmän information		
Sockel	- [-]	
Utbytbar ljuskälla	Nej	
Antal driftdonsenheter	1 enhet	
Driftdon	-	
Driftdon ingår	Ja	
Kommentarer	* – Enligt Lighting Europes vägledande dokument "Evaluating performance of LED based luminaires – januari 2018": Rent statistiskt finns det inte någon relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför gäller B50:s värde för snittlivslängd även B10.	
Produktfamiljskod	PT320T [GSA Pendant Track Mounted]	
Lighting Technology	LED	
Värdetrappa	Prestanda	
CE-märkning	Ja	
Garantitid	5 år	
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	
ENEC-märkning	ENEC-märkning	
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 5 s	

GreenSpace accentpendel

EU RoHS-kompatibel	Ja
--------------------	----

Ljusteknik

Ljusflöde	2 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	105,88235294117646 lm/W
Färgåtergivningindex	≥90
Ljuskällans spridningsvinkel	120 °
Ljuskällans färg	-
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Typ av optisk kåpa	Kupa/kåpa av polymetylmetakrylat
Armaturens ljusstrålefördelning	38°
Enhetlig bländmärkning	Not applicable

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W W W
Average CLO power consumption	25,5 W
Ingående ström	20,4 A
Ingåendetid	0,195 ms
Effektförbrukning	25,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Kabelhärvor/kablar
Kabel	Kabel 3,0 m, utan kontakt
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24

Temperatur

Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI-gränssnitt
Styrgränssnitt	DALI
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	Belagd med polykarbonat och aluminium
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polymetylmetakrylat

Fixation material	-
Armaturhusets färg	Silver
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Klar
Total längd	0 mm
Total bredd	0 mm
Total höjd	208 mm
Total diameter	100 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	208 x 0 x 0 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.42, 0.39) SDCM<3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Driftdonsbortfall vid 5 000 tim	0,01 %
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI
Fullständigt produktnamn	PT320T LED27S/PW930 PSD-VLC WB SI
Full EOC	871869939155300
Beställningsnummer	39155300
Materialnummer (12NC)	910500465132
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699391553
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699391553

GreenSpace accentpendel

Måttskiss

