



TrueFashion

ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH

TrueFashion Compact, Premium hvit med CRI ≥ 90 , 4000 K, Strømforsyningsenhet (på/av), Spredningsvinkel på 24°, Hvit

TrueFashion er en egen serie med LED-spotlights som oppfyller kravene til motebutikker. De små spotlightene i moderne design med stilrene og delikate detaljer, passer perfekt inn i butikkinnredningen, og gir et skreddersydd uttrykk. Serien med spotlights gir optimal lyskvalitet ved å bruke nyskapende linser for å optimalisere kontrastene i butikken. Takket være Philips Fashion-lysvariantene som er spesielt utviklet for å fremheve farger og visuelle kvaliteter sikrer TrueFashion gir en fantastisk lysopplevelse. TrueFashion er også med hvis du har planlagt å utvide til resten av verden siden den er klargjort for internasjonale sertifiseringer. I tillegg tilbyr vi tilpasset logistikk og lokal tilstedeværelse verden over. Motebransjen utvikler seg raskt mot en ny balanse mellom handel på nettet og i butikk. TrueFashion skaper en optimal handleopplevelse for å tiltrekke seg og skape interesser hos kunder, samtidig som fremtidens tilkoblede belysning når butikken og er klar til å kobles sammen med Philips Fashion-konsepter som dynamiske vinduer og EasyAim.

Warnings and safety

- Lysarmaturet skal monteres utenfor armrekkevidde
- Lysarmaturet skal installeres og demonteres av en kvalifisert elektriker og kobles i samsvar med de nyeste IEE elektriske forskriftene eller nasjonale krav

Produktdata

Generell informasjon		performance of LED based luminaires – januar 2018*: Rent statistisk finnes det ikke noen relevant forskjell i lumenvedlikehold mellom B50 og for eksempel B10. Derfor gjelder B50s verdi for gjennomsnittlig levetid også for B10.
Lyskilden kan byttes ut	Nei	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	
Driver inkludert	Ja	
Merknader	* – I henhold til Lighting Europes veiledende dokument "Evaluating	

Produktseriekode	ST710T [TrueFashion Compact]
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Spesifikasjon
CE-merke	Ja
Garantiperiode	5 år
Brennbarhetsmerke	-
ENEC-merke	ENEC-merke
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Lysytelse	2 700 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	102 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	Premium hvit med CRI ≥ 90
Optisk type	Spredningsvinkel på 24°
Armaturs lysstråle spredning	24°

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	18 A
Innløpstad	0,25 ms
Effektforbruk	26,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt og strekkavlastning
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	34

Temperatur

Omgivelsestemperatur	+10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Belegg av polykarbonataluminium

Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polymetylmetakrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total lengde	177 mm
Total bredde	80 mm
Total høyde	188 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	188 x 80 x 177 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.37, 0.36) SDCM <3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
50000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH
Fullstendig produktnavn	ST710T LED27S/PW9-4000 PSU FR24 WH
Full EOC	871869939215400
Bestillingskode	39215400
Materialenr. (12NC)	910500465160
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699392154
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8718699392154

Målskisse

