



TrueFashion

ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK

TrueFashion Highlight, Первокласный белый $CRI \geq 90$, 3000 K, Источник питания с интерфейсом DALI, Ширина светового пучка 6°, Черный

Линейка светодиодных точечных светильников TrueFashion специально разработана для магазинов модной одежды. Миниатюрный дизайн с четкой детализацией отлично вписывается в интерьер магазина, обеспечивая современное индивидуальное оформление. Инновационные линзы гарантируют качественное контрастное освещение, а оттенки TrueFashion — превосходные цвета и визуальные качества. Продукция TrueFashion подготовлена к международным сертификациям, что позволит вам с легкостью выйти на международный рынок. Мы имеем представительства и осуществляем доставку по всему миру. В мире моды формируется новый баланс между онлайн- и офлайн-покупками. TrueFashion позволяет привлекать покупателей, а также поддерживает новые тенденции освещения магазинов — динамические витрины и EasyAim.

Предупреждение и условия безопасности

- Светильник должен устанавливаться в недоступном для рук месте
- Светильник должен устанавливаться и разбираться квалифицированным электриком и подключаться согласно последним электротехническим нормам IEE или требованиям государственных норм

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Примечания	* — По данным методической публикации Lighting Europe «Evaluating performance

of LED based luminaires - January 2018»
(Оценка характеристик светодиодных светильников — январь 2018 г.):
статистически нет принципиальной разницы стабильности светового потока между B50 и, например, B10. Поэтому

	средний срок эксплуатации (B50) также представляет значение B10.
Код семейства продуктов	ST720T [TrueFashion Highlight]
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Параметры
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	-
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения

Светоотдача	1 150 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	60 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	90
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Первоклассный белый CRI≥90
Оптический тип	Ширина светового пучка 6°
Светораспределение светильника	6°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	От 220 до 240 Вt
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	5 A
Время пуска	0,05 ms
Энергопотребление	19,2 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	Нажимной разъем и ослабитель натяжения провода
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	34

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
--------------------------------------	---------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания с интерфейсом DALI
Интерфейс управления	Цифровой адресуемый интерфейс управления освещением DALI
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------

Материал отражателя	-
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	-
Цвет корпуса	Черный
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	220 мм
Общая ширина	118 мм
Общая высота	280 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	280 x 118 x 220 mm

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности II

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.42, 0.38) SDCM <3
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tq	25 °C
Максимальный уровень диммирования	1%
Подходит для случайного переключения	Да

Данные об изделии

Название продукта для заказа	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK
Полное название продукта	ST720T LED-XNB/PW9-3000 PSD CLM6 BK
Полный код продукта	871869939220800
Код заказа	910500465165
Материал № (12NC)	910500465165
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699392208
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718699392208

Чертеж размеров

